

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Kaltwasser Hochdruckreiniger

MC 2C-150/650 XT

Art. Nr.128470138

EAN 57 03887 10938 9

Der MC 2C besticht durch sein einzigartiges Design und verfügt über eine Vielzahl toller Eigenschaften, wie z.B. Druck-/Mengenregulierung, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, große Räder, professionelles Ergo Zubehör, flexibler Kabelhaken etc.

Durch seinen Aluminium-Teleskopgriff und den Transportgriff bietet dieser Hochdruckreiniger eine noch bessere Möglichkeit, das Gerät an vielen Einsatzorten zu verwenden.



0 Anwendungshäufigkeit h/Tag 8+

Technische Daten

Druck	bar/MPa	150/15
Reinigungswirkung	Impact	2,9
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	650/570
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	2800
Abmessungen	LxBxH (mm)	394 x 391 x 955
Gewicht	kg	28,1
Elektrischer Anschlusswert	kW	3,3
Netzkabel	m	5
Ansaughöhe, trocken	m	0,5

- Messingzylinderkopf
- Taumelscheibenpumpe – 2800 U/min.
- Druck-/Mengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Ergo Zubehörkonzept
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Abnehmbarer 2,0 l Reinigungsmittel-tank
- Schlauchtrommel

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN6)-15m	101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	106408252

Produktvorteile

Automatik Start/Stopp	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	Ein Strahlrohr – mehrere Reinigungsfunktionen: Hochdruck 20°, Hochdruck 65°, Niederdruck/Schaum und Turbohammer
Kompaktes und vertikales Design	Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität
Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem	Einfache Einstellung der Reinigungsmittelmenge
Druck-/Mengenregulierung	Druckregulierung – nur so viel Druck wählen, wie notwendig ist
Schlauchtrommel	Für eine einfache und saubere Aufbewahrung des HD- Schlauchs
Keramikkolben	Qualität und Langlebigkeit
Reinigungsmittel-tank	2 Liter

