

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ OUTDOOR FLEX RGBW

SMART+ Outdoor Flex RGBW | Flexible Außen-LED-Module mit ZigBee-Technologie, Farbtemperatur und Lichtfarbe einstellbar

ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone



PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibles, selbstklebendes RGBW-Band mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Schutzklasse (Band): IP65
- Schutzklasse (Netzteil): IP44
- Netzwerkprotokoll: ZigBee LL 2.0
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Nennleistung | 24,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsart | Externer LED-Treiber |


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|--------|
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGBW |
| Lichtstrom | 480 lm |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Produktgewicht | 550,00 g |
| Länge | 600,0 mm |
| Breite | 15,0 mm |
| Höhe | 4,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|---------|
| Gehäusematerial | Plastik |
|------------------------|---------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...40 °C |
|-----------------------------------|-------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|------------------------------|--|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--|--------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Stecker, EU |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Ja |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|--------|
| Normen | TÜV/CE |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Energieeffizienzklasse des LED-Moduls | A |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil enthalten
- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4058075036185 | SMART+ OUTDOOR FLEX RGBW | Versandschachtel 4 | 243 mm x 243 mm x 260 mm | 15.35 dm ³ | 2976.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.