

IS 2160 ECO

weiß
 EAN 4007841 606015
 Art.-Nr. 606015



infrared sensor
160°



max. 10 m

600 W

600 W max. (LED-
ready)



IP54



Sensor 70° ver., 40°
hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Der hat den Dreh raus! Infrarot-Bewegungsmelder IS 2160 ECO für außen und innen, ideal für Eingänge und kleinere Grundstücke, ideale Montagehöhe 2 m, 160° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, horizontal (40°) und vertikal (70°) schwenkbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	73 x 78 x 113 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841606015
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C

LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	1,80 – 3,00 m
Montagehöhe max	3,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	160 °
Öffnungswinkel	40 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (13 m²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (201 m²)
Schaltzonen	260 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

IS 2160 ECO

weiß
EAN 4007841 606015
Art.-Nr. 606015



Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	600 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	4 stk.
Leuchtstofflampen EVG	430 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	406 VA
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	406 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	500 VA
LED Lampen < 2 W	16 W

Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel


IS 2160 ECO

weiß

EAN 4007841 606015

Art.-Nr. 606015

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung



Schaltplan

