

# Doro 2414

## EINFACHE BEDIENUNG. NIMMT MAN GERNE MIT.

Das Doro 2414 ist ein einfach zu bedienendes Mobiltelefon für alle, die ein Klappdesign bevorzugen, um versehentliche Anrufe zu vermeiden. Breit abgesetzte Tasten vereinfachen das Schreiben von Textnachrichten sowie die Eingabe von Rufnummern und für die Kamera gibt es eine eigene Taste. Zu den weiteren Merkmalen gehören Direktwahltasten für häufig genutzte Kontakte, eine integrierte Taschenlampe, eine Notruftaste und eine griffige Soft-Touch-Oberfläche.

- Einfach zu bedienende Kamera mit Blitzlicht
- Weit abgesetzte Tasten
- Notruftaste für zusätzliche Sicherheit



HAC

(Hörgerätekompatibilität)



Kameraauflösung

(Megapixel): 3



Taschenlampe



Notruftaste

### Top features

HAC (Hörgerätekompatibilität)	✓
Kameraauflösung (Megapixel)	3
Taschenlampe	✓
Visuelle Anrufanzeige	✓
Notruftaste	✓
Freisprecheinrichtung	✓

### Hauptfunktionen

Rechner	✓
Wecker	✓
FM-Radio	✓
Tastenton	✓
Kalender	✓
Hintergrundbeleuchtete Tastatur	✓
Tägliche Erinnerungen	✓
Einrichtungsassistent	✓
Notrufinformationen (ICE)	✓
Kompatibel mit	3500

### Kamera

Blitzlicht	✓
Bilder	✓

### Speicher

Telefonbucheinträge	300
Anrufprotokoll	60
Direktwahltafeln	2

### Handset-Einheit Anzeige

Auflösung (H x B Pixel)	320*240
Anpassbare Hintergrundbilder	✓
Farbdisplay	✓
Optionale Darstellung bei eingeschränkter Sehfähigkeit	✓
Display-Größe (inch)	2.4"
Display-Größe (H x B mm)	49*36
Kontrasteinstellung	✓

### SMS

MMS	✓
SMS-Textnachricht	✓

### Töne & Signale

Polyphone Klingeltöne	10
Einstellung der Rufonlautstärke außer „aus“	7

Vibrationsalarm	✓
Klingelton abstellbar	✓

### Akustik

Lautstärkestufen	7
Mikrofonstummschaltung	✓
Klangregelung	✓
max. Empfangspegel (dB)	35
Max. Rufonlautstärke (dB(A)) bei 1m Entfernung	>83
Hörgerätekompatibilität:	T4/M4

### Ergonomie

Größe Mobilteil (mm)	103*52*18,5
Gewicht Mobilteil mit Batterien (g)	89

### Kabel & Anschlüsse

Höreranschluss (3,5 mm)	✓
-------------------------	---

### Handset-Speisung

AC-Adapter spez. V/ma	5V/500mA
Batterie enthalten (Typ)	800mAh Li-ion
Gesprächszeit bis zu (Stunden)	4
Standby-Zeit (bis zu Stunden)	336
Universal-Ladegerät (UCS)	✓

### Technologie

SAR (kopf)	0.625
SAR (körper)	1.31
GPRS	✓
VCard-Unterstützung	✓
GSM (Band)	900/1800
Micro-SIM (3FF)	✓
Bluetooth®	✓
Speicherkartentyp	Micro SD
Bluetooth® version	3.0
RAM	8MB

### Zubehör

Headset enthalten	✓
Ladestation enthalten	✓