



Jahre Garantie*

ANSMANN Future Multi 3in1

Professionelle Multifunktionsleuchte – fokussierbare Taschenlampe, Arbeitsleuchte und Signalleuchte, inkl. 3 ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien, abnehmbarem Gürtelclip & Haltemagnet

Features

- Drei Lampen in einer Leuchte – fokussierbare Taschenlampe, Arbeitsleuchte und Signal-Blinklicht
- Neueste LED-Technologie aus dem Hause TOSHIBA (Hauptleuchte) sowie je drei weiße und rote SMD LEDs
- Stufenlos fokussierbar durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Großer Endkappenschalter und sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Starker Haltemagnet im Schalterteil zur Befestigung an metallischen Gegenständen
- Leuchtweite der Hauptleuchte: bis zu 184 m
- Helligkeit: 220 Lumen (Hauptleuchte), 100 Lumen (seitliche Leuchten)
- Leuchtdauer ca. 3,75 h (Hauptleuchte), ca. 11 h (seitliche Leuchten)
- Inklusive 3× Micro AAA Alkaline Batterien und abnehmbarem Gürtelclip
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Stufenloser optischer Zoom



Magnetische Halterung



Aluminium-Gehäuse



Artikelnummer: 1600-0137
Lieferumfang: Future Multi 3in1, Gürtelclip, 3 AAA Alkaline Batterien
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (205 × 138 × 290 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED				
Leistung Leuchtmittel	10 W				
Leuchtweite	184 m				
Lichtstrom	220 Lumen				
Helligkeit	8.467 Lux				
Schutzart	IP54				
Leuchtdauer	11 Std.				
Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03				
Leuchtmodi	Taschenlampe / Arbeitsleuchte / Signalleuchte				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	Taschenlampe	184 m	220 Lumen	8.467 Lux	3,75 Std.
	Arbeitsleuchte	11 m	100 Lumen	117 Lux	11 Std.
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Blister				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				