



3 JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN M250F

- Hochwertige 5W Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Optischer Zoom: Stufen- sowie endloses Fokussieren von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht durch Drehen am Lampenkopf
- Mikrokontrollergesteuerter taktischer Endkappenschalter mit drei Leuchtfunktionen 100%/30%/Strobe sowie Morsefunktion
- Sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: 260 Lumen (100%), 75 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 3 h (100%), ca. 10 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 150 m
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 3x Micro AAA Alkaline Batterien, abnehmbarem Gürtelclip und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblister
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

Produktname	M250F
Artikelnummer	1600-0171
EAN-Code	4013674118212
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe M250F, 3x Micro AAA Batterien, Lanyard, Gürtelclip

Produkt	123 × 34 × 34 mm / 159 g
Verpackung + Produkt	242 × 84 × 38 mm / 226 g
Verpackungseinheit	60 Stück (600 × 265 × 360 mm)

