

RugGear RG910 Tab 8.0" /32GB/4G(91030000)

RugGear RG910 - Tablet - Android 7.1 (Nougat) - 32 GB - 20.32 cm (8") (1920 x 1080) - microSD-Steckplatz - 4G - "R"



Widerstandsfähig, für das multimediale Vergnügen technisch top ausgestattet. Wasser, Staub und große Temperaturschwankungen bedeuten bei diesem 8-Zoll-Outdoor-Tablet keine Leistungseinschränkungen.

## Verkaufsgründe

Tablet mit integriertem Akku  
USB-Kabel  
Ladegerät  
USB-Magnet-Ladekabel  
Handschlaufe  
Kopfhörer  
Schnellstart-Bedienungsanleitung  
Display-Reinigungstuch

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	RugGear RG910 - Tablet - Android 7.1 (Nougat) - 32 GB - 20.32 cm (8") - 3G,4G
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android 7.1 (Nougat)
Display	20.32 cm (8") - 1920 x 1080 - Multi-Touch
Prozessor	MSM8953 (Quad-Core)
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Speicherkapazität	32 GB
RAM	3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Mobilfunktechnologie	3G,4G
Mobilfunkprotokolle	GSM,WCDMA,FDD LTE,TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11b/g/n,NFC,Bluetooth 4.1 LE
Kamera	8 Megapixel (Rückseite),2 Megapixel (Vorderseite)
Navigationssystem	A-GPS/GPS/GLONASS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.4 cm x 2.3 cm x 23.5 cm
Gewicht	750 g

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android 7.1 (Nougat)

### Display

Typ	20.32 cm (8")
Auflösung	1920 x 1080
Touchscreen	Multi-Touch
Merkmale	RugDisplay-Glass

#### Prozessor

Prozessor	MSM8953
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core

#### Speicher

Speicherkapazität	32 GB
RAM	3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Max. unterstützte Kapazität	32 GB

#### Kommunikationsformen

Mobilfunktechnologie	3G,4G
Mobilfunkprotokolle	GSM,WCDMA,FDD LTE,TDD LTE
Band	GSM 850/900/1800/1900 / W-CDMA 850/900/1900/2100 / LTE
Wireless Connectivity	802.11b/g/n,NFC,Bluetooth 4.1 LE

#### Kamera

Auflösung (MP)	8 Megapixel (Rückseite),2 Megapixel (Vorderseite)
----------------	---

#### Navigationssystem

Receiver	A-GPS/GPS/GLONASS
----------	-------------------

#### Batterie

Kapazität	6000 mAh
-----------	----------

#### Verschiedenes

Sensoren	Magnetometer,Thermometer,Drehungssensor,G-Sensor,Feuchtigkeit,Druckmodus
Leistungsmerkmale	Staubfest,schwingungsdämpfend,kapazitiver Touchscreen
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil,Reinigungstuch,Handriemen,Headset,RugGear Aufkleber
Enthaltene Kabel	USB-Kabel USB-Ladekabel
Kennzeichnung	MIL-STD 810G,IP68

#### Abmessungen und Gewicht

Breite	15.4 cm
Tiefe	2.3 cm
Höhe	23.5 cm
Gewicht	750 g

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung