



Sicherungseinsatz:

5 x 20 mm

Installation:

P.C.B.

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V AC

Zulässige Verlustleistung:

4 W

Standard Verpackung:

1.000 St. lose

Gehäuse:

Hochtemperatur Thermoplaste UL 94V-0

Lötbarkeit:

Reflow – 245 °C / 30 sec. Max. acc. To J-STD-020-D

Zulässige Umgebungstemperatur:

-30 °C to 85 °C

Schutz gegen elektrischen Schlag:

PC1

Schutzklasse:

IP00 / IP20

Kontaktwiderstand:

< 5mΩ

Standard Farbe:

Schwarz



EN 60127-6

Nennstrom



10 A

Nennspannung

250 V AC

Zulässige Verlustleistung

4 W



UL 4248-1 + C22.2 no 4248-1

Nennstrom

20 A

Nennspannung

250 V AC

