


Datenblatt

BenQ GW2780

68,58 cm / 27" LED-Display



- FHD IPS Panel
- Dynamischer Kontrast 20 Mio:1
- Lautsprecher 2x 2 Watt
- Brightness Intelligence



	Modell : GW2780
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.LGELA.TBE / 471 8755 07010 5
Panel	Typ : 68,58 cm / 27" Wide, IPS-Panel
	Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full-HD / 16:9
	Pixelabstand : 0,311 mm
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 685,8 mm / 597,60 x 336,20 mm
	Max. Farbtiefe : 16,7 Mio.
	Panel : 8 Bit
	Betrachtungswinkel H, V (CR>10) : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1000:1
	Kontrast (dynamisch) : 20 Mio.:1
	Helligkeit : 250 cd/m ²
	Reaktionszeit : 5 ms (GtG)
Eingänge	HDMI Buchse : 1x HDMI 1.4
	D-Sub Buchse : 1x VGA
	DP Buchse : 1x DP 1.2
	Kopfhöreranschluss / Audioanschluss : Ja / Ja
	Eingangsfrequenz H / V : 30 ~ 83 kHz / 50 ~ 76 Hz
Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 5 Tasten OSD, Auto Taste
	Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation
Extras	Bildqualität : Flicker Free, Low Blue Light, Brightness Intelligence
	Lautsprecher : 2x 2 Watt
	Sicherung : Kensington Lock
	Halterung VESA : 100 mm x 100 mm
	Neigebereich : -5° / +20° vorn/hinten
Energie	Netzadapter : internes Netzteil
	Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (base on Energy Star) : ≤ 18 W
	Stromsparmmodus : < 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
	Ergonomie : TÜV Bauart, TCO 7.0
	Umwelt : Energy Star 7.0, EPEAT Silber
Umgebung	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 6,5 kg
	Gehäusefarbe : Schwarz
	Größe mit / ohne Fuß (H x B x T) : 463 x 612 x 183 / 381 x 612 x 50 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, HDMI- Kabel, Kurzanleitung, CD-Manual
	Garantie und Service : 2 Jahre Pickup, Repair and Return



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 14.12.2017

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters