



**Für Modell-Nr.
NT11**



Bedienungsanleitung

Produktmerkmale

OS Windows10

10.6" IPS-Bildschirm

Quad Core

DDR3L 2GB, eMMC16GB / 32GB

Bluetooth 4.0

Vorderseitige Kamera 0.3MP

Wi-Fi

Unterstützt USB-Host-Port

MicroSD (unterstützt SDHC)

Externe Lautsprecher

HDMI

Sicherheitsvorkehrungen

- Vorsicht beim Gebrauch. Das Display kann durch Aufprall oder Druck beschädigt werden.


Treten am Gerät externe Schäden oder Modifikationen auf, trägt der Kunde die Kosten für die Reparatur auch innerhalb der Garantiezeit.

- Gerät vor übermäßigem Aufprall schützen und nicht fallenlassen.
- Vorsicht ist geboten, wenn Sie über einen längeren Zeitraum bei hohen Lautstärken Musik hören. Dies kann zu Gehörschäden führen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander. In solch einem Fall haben Sie keinen Anspruch auf kostenlose Reparaturen im Rahmen der Garantie.
- Geräteschäden oder Datenverluste können auftreten, wenn während Firmware-Aktualisierungen und während des Uploads oder Downloads von Dateien das Verbindungskabel getrennt oder das Gerät ausgeschaltet wird.
- Nicht an kalten, feuchten und staubigen Orten verwenden. Dadurch können externe Modifikationen, Bildschirmdensitation und Fehlfunktionen verursacht werden.
- Wir haften nicht für den Verlust von Daten, die auf diesem Gerät gespeichert werden. Sichern Sie wichtige Daten vor der Nutzung des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen Orten, da Staub in das Gerät oder den Bildschirm eindringen kann.
- Das Gerät kann sich während des Ladevorgangs oder bei der Nutzung von Programmen mit hoher Speicherauslastung erhitzen. Dies liegt am Hochleistungsbetrieb der CPU.
- Gerät der Klasse B (Geräte der Informationsverarbeitung und Kommunikation für die private Nutzung): EMV-Gerät für die private Nutzung (Klasse B), hauptsächlich für die Nutzung in

Wohngebieten, geeignet für alle Bereiche.


Dieses Gerät kann Störungen verursachen und darf nicht mit Maschinen zur Lebenserhaltung verwendet werden.

Übersicht des Geräts





1. DC-Ladeanschluss: Stromversorgung des PCs
2. USB-Port: Anschluss eines USB-Sticks oder einer externen Festplatte
3. HDMI: Verbindung mit einem TV-Gerät oder Monitor für ein größeres Anzeigebild
4. USB-Port: Anschluss eines USB-Sticks oder einer externen Festplatte
5. Kopfhörerbuchse: Anschluss von Kopfhörern
6. MicroSD-Kartenschlitz: Installation einer MicroSD-Karte
7. Betriebsanzeige: Anzeige leuchtet auf, wenn der PC eingeschaltet ist
8. Anzeige Großbuchstaben: Anzeige leuchtet bei Aktivierung der Großschreibung auf
9. Anzeige Zifferntastatur: Wenn die Anzeige aufleuchtet, können Sie die Zifferntastatur verwenden
- 10-11. Integriertes Mikrofon
12. Einschalttaste
13. Touchpad


PC einschalten

1. Drücken Sie die Betriebsstas  teauf der Tastatur zum Einschalten des PCs.





PC ausschalten


Klicken Sie unten links im Bildschirm auf das Windows-Icon  (1.), das Betriebs-Icon  (2) und anschließend auf "Ausschalten" (3).




Erläuterung der Bildschirmanzeige

Icon-Menü



1. Klicken Sie unten rechts im Bildschirm auf das Menü-Icon  oder drücken Sie die Tasten "Windows  + A" auf der Tastatur.




2. "Tablet-Modus", "Verdrehung", "Wi-Fi" und andere Funktionen werden angezeigt.




Alle Anwendungen

1. Klicken Sie unten links im Bildschirm auf das Windows-Icon  (1) und anschließend auf Alle Anwendungen  (2).



3. Auf dem Bildschirm werden alle Anwendungen angezeigt.




MicroSD-Kartenschlitz

MicroSD-Karten sind Wechselspeichergeräte, mit denen Sie mühelos Daten übertragen und die Speicherkapazität Ihres PCs erweitern können.

Karte verwenden

1. Stecken Sie die MicroSD-Karte in den MicroSD-Kartenschlitz.



2. Mitteilung oben rechts

8G (D:) Choose what to do with removable drives.

3. Klicken und tippen Sie auf "Ordner öffnen um Dateien anzuzeigen".

4. Sie können nun Daten auf der MicroSD-Speicherkarte speichern, verschieben und löschen.


5. Drücken Sie nach dem Gebrauch auf die MicroSD-Karte; die Karte springt dann heraus.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke können Sie mit der entsprechenden Taste und über das Lautstärke-Icon unten rechts im Bildschirm einstellen.

Einstellung über das Lautstärke-Icon


Klicken Sie auf das Lautstärke-Icon unten rechts im Bildschirm.



LCD-Helligkeit einstellen

- ✘ Bei Verwendung des Netzteils ist der Bildschirm am hellsten und bei Batteriebetrieb wird der Bildschirm abgedunkelt, um die Betriebsdauer der Batterie zu verlängern.

1. Öffnen Sie das Icon-Menü.
2. Klicken Sie auf das Helligkeits-Icon zum Einstellen der Helligkeit.




Schnurloses Netzwerk (Wi-Fi)

Wi-Fi kann verbunden werden, sofern sich in der Nähe schnurlose Netzwerke befinden.


WLAN verbinden

1. Klicken Sie unten rechts im Bildschirm auf das Wi-Fi-Icon. Es werden alle verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt.



2. Klicken Sie auf das gewünschte Netzwerk in der Liste.

3. Klicken Sie auf Verbinden.




※ Der Netzwerkcode ist vom Netzwerkmanager zu überprüfen.

Batterie

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Batteriebetrieb des Geräts (ohne Verwendung des Netzteils).


Batterie aufladen

Schließen Sie das Ladegerät an den DC-Ladeanschluss am PC an.




Batteriekapazität überprüfen

1. Trennen Sie das Ladegerät vom PC und positionieren Sie den Cursor über dem Batterie-Icon unten rechts im Bildschirm.



2. Oberhalb des Batterie-Icons wird die verbleibende Kapazität der Batterie angezeigt.



Hinweise zur Nutzungsdauer der Batterie

Die Batterie ist ein Verbrauchsgegenstand und bei langanhaltendem Gebrauch reduziert sich die

Nutzungsdauer.

Verringert sich die Nutzungsdauer bis auf die Hälfte der ursprünglichen Dauer zum Zeitpunkt des Gerätekaufs, ersetzen Sie die Batterie.

Falls Sie die Batterie längere Zeit nicht verwenden, sollte immer eine Kapazität von 30-40% beibehalten werden.

Halten Sie sich an die oben genannten Vorgaben, um die Nutzungsdauer der Batterie zu verlängern.

[Vorsicht]

Bei unsachgemäßer Aufladung der Batterie besteht Explosionsgefahr.

Entsorgen Sie Altbatterien gemäß den Herstellerangaben.

Technische Daten

OS	Windows10 home
CPU	Quad Core Intel Baytrail-T CR 1,33-1,8GHz
RAM	DDR3L2GB
Display	10.6" 1366*768 IPS
Multi-Touchscreen	Multi-Touchscreen
Integrierter Flash-Speicher	32 GB
Audio-Port	3,5ø
USB	2 x 5-polige USB-Ports (2.0 High-Speed)
HDMI	Ja
MicroSD	MicroSD-Karte
Lautsprecher	Frequenzbereich: 20Hz – 20k Hz, N/S: >90%
Kamera	0.3MPixels (Vorderseite)
Wi-Fi	802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Batterie	3,7V 5600mAh Lithium-Batterie
Stromversorgung	5V 2.5A 3.5ø DC-Anschluss
Abmessungen	278 x 185 x 20.8mm

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite

www.mpmaneurope.com



CE



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur