

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor



Optimale Nutzung Ihres regulären Bildschirms

Eleganz trifft auf Substanz in einem auffallend modernen Business-Monitor, der für eine optimale Anzeige, Produktivität und Ergonomie entwickelt wurde. Der HP EliteDisplay E243i Monitor mit einer Diagonale von 61 cm (24 Zoll) verfügt an drei Seiten über eine Micro-Edge-Blende, die ein nahtloses Multi-Display-Setup¹ ermöglicht – Zudem bietet er 4-Wege-Einstellbarkeit, sodass Sie den ganzen Tag bequem arbeiten können.



Setzen Sie neue Maßstäbe

- Steigern Sie Ihre Produktivität mit lückenloser Anzeige bei einem oder mehreren Bildschirmen dank einer Micro-Edge-Blende an drei Seiten, die nahezu nahtlose Arrays ermöglicht.¹ Genießen Sie bei diesem IPS-Bildschirm mit einer WUXGA-Auflösung von 1920 x 1200² und einer Diagonale von 61 cm (24 Zoll) gestochen scharfe Bilder aus jedem Blickwinkel.

Arbeiten mit Komfort

- Finden Sie die Position, in der Sie am bequemsten und produktivsten arbeiten: Der Bildschirm lässt sich neigen, schwenken und um bis zu 150 mm in der Höhe verstellen. Nutzen Sie beim Einsatz mehrerer Displays die Pivot-Funktion und wechseln Sie zwischen Quer- und Hochformat.¹

Einfache, komfortable Anschlussmöglichkeiten

- Arbeiten Sie über VGA, HDMI und DisplayPort™ mit den Geräten, die Sie am häufigsten benötigen. Schließen Sie USB-Zubehörteile mit zwei USB 3.0-Anschlüssen direkt am Display an.

Funktionsumfang

- Schaffen Sie eine effiziente, kompakte Lösung, indem Sie Ihren kompatiblen HP Mini-PC direkt an der Säulenhalterung befestigen oder einen HP Desktop Mini, Thin Client oder eine Chromebox mit der optionalen HP B300 PC-Montagehalterung an der Displayrückseite anbringen.³
- Reduzieren Sie den Stromverbrauch und senken Sie die Kosten mit einem halogenarmen ENERGY STAR®-zertifizierten und EPEAT® Gold-registrierten Display, das mit 85 % Recyclingkunststoff die Anforderungen von TCO Certified Edge erfüllt.^{4,5}
- Konfigurieren Sie die Anzeige ganz nach Ihren Bedürfnissen mit der HP Display Assistant Software, die eine Teilung des Bildschirms ermöglicht und vor Diebstahl schützt, indem sie den Monitor dimmt, wenn dieser ohne Genehmigung vom PC getrennt wird.
- Schaffen Sie mit optionalem HP Zubehör eine Komplettlösung, z. B. mit einem HP Single Arm, durch den das Display nicht mehr auf dem Schreibtisch steht, mit einem HP USB-Grafikadapter für Setups mit mehreren Bildschirmen oder mit einer platzsparenden HP S100 Lautsprecherleiste.⁶
- Dank standardmäßiger dreijähriger Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Um den Schutz zu erweitern, wählen Sie einen optionalen HP Care Service.⁷

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

Tabelle mit Spezifikationen



Produktnummer	1FH49AA;
Produktfarbe	Schwarz und Silber
Anzeigegröße (diagonal)	60,96 cm (24 Zoll)
Anzeigegerätetyp	IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Aktiver Bildschirmbereich	51,84 x 32,4 cm;
Sichtwinkel	178° horizontal; 178° vertikal
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹
Antwortverhältnis	5 ms (Ein/Aus) ¹
Größenverhältnis	16:10
Systemeigene Auflösung	WUXGA (1920 x 1200 bei 60 Hz)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; Am Bildschirm angezeigte Steuerelemente; Pivot-Funktion; Plug-and-Play; Antistatisch; Low Haze
Bedienelemente	Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Eingangssteuerung; Sprache; Verwaltung; Menü; Minus („-“); OK; Plus („+“); Ein-/Ausschalten
Eingabesignal	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (mit HDCP-Unterstützung); 1 DisplayPort™ 1.2 (mit HDCP-Unterstützung)
Ports und Anschlüsse	3 USB 3.0 (einer Upstream, zwei Downstream) ¹
Eingangsspannung	Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse: A; Aktiver Bildschirmbereich: 51,84 x 32,4 cm; Stromverbrauch im Betrieb: 26 W; Jährlicher Energieverbrauch: 38 kWh; Energieverbrauch (Standby): 0,3 W; Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,2 W; Leistungsaufnahme – Beschreibung: 45 W (maximal), 35 W (typisch), 0,5 W (Standby); Bildschirmauflösung: WUXGA (1920 x 1200 bei 60 Hz)
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	53,2 x 21,39 x 36,23 cm
Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)	53,20 x 4,64 x 35,13 cm
Gewicht	6,36 kg (Mit Standfuß)
Ergonomische Merkmale	Neigen: -5 bis +20°; Schwenken: ±45°; Pivot-Funktion: 90°; Höhe: 150 mm
Zertifizierung und Konformität	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexiko CoC; Microsoft WHQL-Zertifizierung Win-10, Win-8, Win-7; MSIP; RCM; S-Mark; SmartWay Transport Partnership – nur Nordamerika; TÜV-GS; VCCI; WEEE
Umwelt	Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm
Konformität mit Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Gold
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; VGA-Kabel; USB-Kabel (Type A-Stecker zu Type B-Stecker); DisplayPort™ 1.2-Kabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern); VESA-Halterungsadapter; HP Display Assistant
Garantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP B300 PC Montagehalterung



Schaffen Sie mit der HP PC B300 Montagehalterung eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie die HP Workstation, den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählten HP Thin Client direkt hinter ausgewählten HP EliteDisplays 2017 und 2018 und HP Z Displays anbringen.

Produktnummer: 2DW53AA

HP Einzelner Monitorarm



Der HP Einzelmonitorarm ist das perfekte Zubehör für Ihren Arbeitsalltag. Der schlanke Monitorhalter passt sich perfekt an Ihre Arbeitsweise an.

Produktnummer: BT861AA

HP Quick Release-Halterung



Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden.

Produktnummer: EM870AA

HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client



Nutzen Sie mit einem HP IWC Desktop Mini/Thin Client den vorhanden Platz optimal aus, und kombinieren ein Display¹ mit einem HP Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox¹, um eine kompakte Desktop-Lösung zu erhalten, bei der Sie von vorn bequemen Zugang zu allen Eingängen und Anschlüssen haben.

Produktnummer: G1V61AA

5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Produktnummer: U7935E



HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

Fußnoten für Text

¹ Jedes Display separat erhältlich.

² Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen.

³ Der HP Mini-PC ist separat erhältlich. HP Desktop-PC, Thin Client und Chromebox sind separat erhältlich und erfordern die HP B300 PC-Montagehalterung, die ebenfalls separat erhältlich ist.

Kompatibilitätswisinformationen siehe Bildschirmspezifikationen.

⁴ Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

⁵ EPEAT® registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie unter www.epeat.net. Geben Sie im HP Store für Optionen von Drittanbietern unter <http://www.hp.com/go/options> den Suchbegriff „generator“ ein, um nach Solargenerator-Zubehör zu suchen

⁶ Jeweils separat erhältlich.

⁷ HP Care Packs sind separat erhältlich. Die Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen, die entweder angegeben sind oder dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt werden. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Anmeldung zum Aktualisierungen

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für möglicherweise hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern.

