

TECHNISCHE ANGABEN



DISPLAY

Superhelles 5,2" Display - FHD (1920 x 1080) IPS, Selbstschalter und Bedienung mit nassen Fingern/Handschuhen*

DISPLAYGLAS

Corning® Gorilla® Glass 5

SPEICHER

64 GB ROM
4 GB RAM
(über microSD™-Karte erweiterbar)

PROZESSOR

Qualcomm SD630 Octacore 2.2GHz

PLATTFORM (BETRIEBSSYSTEM)

Google Android™ Oreo (mit Update auf P)

MULTIMEDIA

Audio: FM-Radio, Musik-Player
Videoaufzeichnung: 3.840 × 2.160 bei 30 fps
Videowiedergabe: 3.840 × 2.160 bei 30 fps

DATENGESCHWINDIGKEIT†

Maximale Datenrate Downlink: 600 MBit/s
Maximale Datenrate Uplink: 150Mbit/s

FESTE TASTATUR

Seite: Ein-/Aus-Taste, Lautstärkereglern, einstellbare Taste
Vorne: Home, zurück, letzte App

SENSOREN

Näherungssensor
Umgebungslichtsensor
E-Kompass
Beschleunigungsmesser
Gyroskop
Standort
Barometer
Wärmebildkamera
Innenluftqualitätssensor (Luftfeuchtigkeit und Temperatur)

ABMESSUNGEN

163 x 78 x 13 mm
Weight: 250g

SONSTIGES

LED-Benachrichtigungen (3 Farben)
Apps: AVG, Office Suite, File Commander, App Toolbox

MEHR ALS ROBUST

Schutzklasse (IP68 & IP69):
Beständig gegenüber Sand, Staub und Schmutz
Wasserdicht: Bis zu 60 Minuten wasserdicht bis 3 m

Sturzgetestet: auf Beton aus 1,8 Metern Höhe

MILITÄRNORMEN

MIL SPEC 810G:
Temperaturschock: hält Temperaturveränderungen zwischen -25 °C (-13 °F) und 55 °C (131 °F) bis zu 24 Std. stand**
Vibrationsfestigkeit: Kategorie 4
Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Salznebel

KAMERA

Hauptkamera: 16 MP Autofokus mit PDAF, dualer LED-Blitz
Wärmebildkamera: FLIR® Lepton
Frontkamera: 8 MP fester Fokus

AKKU

Kapazität: 4.500 mAh, kompatibel mit Quick Charge 4.0
Typ: Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku
Bis zu 37 Tage Standby-Zeit und 35 Stunden (3G-Sprechzeit)

NETZWERK

EU:
4G-Bänder:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 (EU/ROW);
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 29, 66 (Amerikas)
3G-Bänder:
850, 900, 1700, 1900, 2100 (EU/ROW);
850, 900, A WS, 1900, 2100 (Amerikas);
2G-Bänder:
850, 900, 1800, 1900

KONNEKTIVITÄT

Audiobuchse: 3,5 mm
Bluetooth®: 5
NFC: Ja (Android Pay™)
Wi-Fi®: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz)
USB: USB-Typ C, USB-OTG
SIM-Typ: Nano-SIM, Dual- und Einzel-SIM-Varianten
GPS: GPS, AGPS, Glonass, BeiDou (je nach Ausführung), Galileo, QZSS und SBAS

† Die Netzbänder können in unterschiedlichen Regionen variieren. Dies hängt vom Anbieter und Ihrem Standort ab. Die Upload- und Download-Geschwindigkeiten hängen ebenfalls vom Anbieter ab.

Verfügbarer Speicher niedriger aufgrund der Smartphone-Software. Akkulaufzeit (Sprechzeit, Standby-Zeit und mehr) basiert auf 3G und unterliegt der Netzwerk- und Smartphonennutzung. Hinweis: Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

*Wir können nicht gewährleisten, dass diese Funktion bei allen Handschuhtypen funktioniert.
**Verschiedenen Temperaturen und Zeitintervalle getestet.

catphones.com



© 2018 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow", the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Bullitt Mobile Ltd is a licensee of Caterpillar Inc.

Alle anderen Marken, Handels- und Produktnamen sowie Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte, die hier nicht ausdrücklich gewährt werden, sind vorbehalten

BUILT FOR IT.™