



## TFT-1904LED

Best.-Nr.: 18.3100

### PRODUKTINFOS

#### LCD-Farbmonitor im Metallgehäuse für Überwachungssystem,

mit LED-Hintergrundbeleuchtung für eine hohe Farbbrillanz und Detailgenauigkeit, mit HDMI™-Anschluss

- Sichtbare Bildschirmdiagonale 48 cm (19")
- Reaktionszeit 3,7 ms
- Blickwinkel horizontal 170°, vertikal 160°
- Kontrastverhältnis 1000:1
- Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup>, 16,7 Millionen Farben
- 2 Video-Eingänge, umschaltbar, mit Durchschleifausgang
- 2 Cinch-Audio-Eingänge mit Durchschleifausgang
- Zusätzliche Anschlüsse HDMI™, DVI, VGA und S-Video
- Eingebauter Lautsprecher
- Bedienung über Bildschirmmenü (OSD)
- Anzeigeoptionen: Vollbild, Bild in Bild (PIP), Bild neben Bild (POP)
- Rückwand mit Lochung nach VESA-100-Standard

- Standfuß, VGA-Kabel, Cinch-Audiokabel und passendes Netzgerät werden mitgeliefert

## TECHNISCHE DATEN

### TFT-1904LED

Farbsystem	PAL/NTSC
Bildschirmdiagonale	48 cm (19")
Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Videoeingang	1 Vss/75 $\Omega$
Videoausgang	1 Vss/75 $\Omega$
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	425 x 352 x 53 mm (ohne Fuß)
Gewicht	3,7 kg
Anschlüsse	2 x BNC in (Video 1+2) 2 x BNC out (Video 1+2), Durchschleifausgang 1 x D-SUB (VGA) 1 x DVI 1 x HDMI™ 1 x S-Video 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke (Audio In) 2 x Cinch (Audio In) 2 x Cinch (Audio Out), Durchschleifausgang 1 x USB

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.