



SNAPSHOT LIMITED 5.0S / BLACK 5.0S

WILD- & ÜBERWACHUNGSKAMERA

Funktionalität und Qualität zum Bestpreis! Die SnapShot Limited 5.0S IR Überwachungskameras bieten alle praxiserfahrenen Funktionen und Merkmale für eine **unauffällige und zuverlässige Überwachung bei Tag und bei Nacht**: Kompaktes, wetterfestes Gehäuse geschützt nach IP54, geringer Strombedarf, einfache Einstellung mit übersichtlicher Menüführung (mehrsprachig), Version „Black“ mit absolut unsichtbarem Infrarotblitz.

- **LCD Display 3,5 cm / 1,4" für Menüeinstellungen**
- **Funktionen: Foto, Video, Serienbild & Timer**
- **Foto: Auflösung 5.0 MP, reduzierbar auf 3.0 MP; 1-3 Fotos pro Auslösung**
- **Videofunktion: Auflösung VGA 640 x 480, 20 fps, Videolänge 10 Sekunden, Format AVI**
- **Bewegungssensor (PIR) Reichweite 20 m, Erfassungswinkel 52°**
- **Auslösezeit nur 0,9 Sekunden**
- Anzeige von Datum und Uhrzeit auf jedem Bild
- Betrieb mit 4-8x AA Mignon Batterien (nicht enthalten)
- Optionaler DC 6V Anschluss für externe Batterie
- Benötigt SD Speicherkarte bis 32 GB (nicht enthalten)
- Betriebstemperatur: -10 bis +40°C
- Abmessungen: 125 x 100 x 70 mm
- Gewicht: 252 g (ohne Batterien)
- Lieferung mit Befestigungsgurt und mehrsprachiger Quick-Start Anleitung

SNAPSHOT LIMITED 5.0S

Universelle Überwachungskamera mit nahezu unsichtbarem Infrarotblitz mit **28 LEDS**, 850 nm und einer Blitzreichweite von bis zu 15 m. Für Schwarzweißaufnahmen bei Nacht und brillanten Farbaufnahmen bei Tag.

SNAPSHOT LIMITED BLACK 5.0S

Universelle Überwachungskamera mit unsichtbarem Infrarotblitz mit **40 BLACK VISION LEDS**, 950 nm und einer Blitzreichweite von bis zu 15 m. Für Schwarzweißaufnahmen bei Nacht und brillanten Farbaufnahmen bei Tag.

Artikel	Artikel Nr	GTIN13
SnapShot Limited 5.0S	204468	4000461088391
SnapShot Limited Black 5.0S	204469	4000461088407