

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 -727

Fax +49 (0)180 5 37 37 45

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

vertrieb-consumer@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Hochdruckreiniger für Haus & Garten

D 140.4-9 X-TRA

Art. Nr. 128471175

EAN: 5703887123705

Ideal für alle Reinigungsaufgaben mit mittlerer bis hoher Häufigkeit rund ums Haus sind die Modelle der Dynamic Modellreihe.

Der hohe Leistungsgrad bietet ausreichend Kraft, um sogar tief verwurzelten Schmutz zu beseitigen.



Technische Daten

Druck	(bar/MPa)	140/1-14
Wasserleistung	Qmax/Qmin (l/h)	550/420
Max. Zulufttemperatur	(°C)	40
Leistungsaufnahme	(A)	10,0
Spannung	(V)	230
Elektrische Anschlusswerte	(kW)	2,4
Gewicht	(kg)	13,8
Abmessungen	L x B x H (mm)	345 x 395 x 875
Schlauchlänge	(m)	9
Netzkaabel	(m)	5

- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse
- Integrierte Schlauchtrommel

Lieferumfang

C&C Tornado PR Düse	•
C&C Powerspeed Düse	•
C&C Schaumprüher mit Flasche	•
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•

Produktvorteile

Aluminiumpumpe	Langlebige, hochwertige Pumpe
CLICK & CLEAN Düsenkonzept	Schneller und werkzeugloser Wechsel zwischen verschiedenem Zubehör
CLICK & CLEAN Powerspeed Düse	Leistungsstarke Düse gegen starken Schmutz
Transportwagen	Komfort und Mobilität
Kabelhaken	Zum einfachen Verstauen des Kabels
Schlauchtrommel für Hochdruckschlauch	Integrierte Schlauchtrommel mit 9 m Hochdruckschlauch
Aluminium-Teleskopgriff	Ausziehbarer Aluminium-Teleskopgriff macht das Aufbewahren des Reinigers noch bequemer
Automatik Start/Stop	Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist; spart Energie und verlängert die Lebensdauer