

HC-V808

Kompakter Full HD Camcorder

FULL HD CAMCORDER MIT BESTER BILDQUALITÄT



Beste Full HD Bildqualität und neue Freiheiten beim Aufnehmen finden anspruchsvolle Filmer im V808 vereint. Das neue LEICA DICOMAR-Objektiv startet jetzt bei 25mm* Weitwinkel und liefert mit 24fach Zoom die richtige Brennweite in jeder Situation. Seine gehobene Ausstattung – u.a. mit HDR-Video, Full HD Zeitlupe, WiFi, 5.1-Kanal-Ton - eröffnet viel kreatives Potential.

Beste Bildqualität – Neuer lichtempfindlicher 1/2,5-Zoll BSI Sensor mit 8,5MP
Flexible Aufnahme-Formate – Full HD (50p) Video & Full HD Zeitlupe
Spitzen-Objektiv – LEICA DICOMAR Objektiv mit bis zu 25mm* Weitwinkel & 24x optischem Zoom
Scharfe Aufnahmen – Neuer optischer Bildstabilisator (Ball O.I.S.) mit Hybrid O.I.S. & Level-Shot
Kreative Möglichkeiten (FHD) – HDR Video, Active Contrast

* Bei 25p Aufnahme

7,5cm Touch LCD Monitor



LEICA DICOMAR Objektiv



5.1-Kanal Mikrofon



HC-V808EG-K | EAN 502523287751 | UVP: € 599,00

TECHNISCHE DATEN

Full HD Camcorder HC-V808

SENSOR		
Bildsensor		1/2,5-Zoll BSI MOS Sensor
Pixel Total		8,5 MP
Pixel effektiv (Video)		FHD: 6,1 MP [16:9]
Twin-Kamera		-
OBJEKTIV		
Objektiv		Leica DICOMAR / F1.8-4.0
Optischer Zoom		24x
Intelligenter Zoom / Digitalzoom		48x
Brennweite Video (KB 35mm)		24p: 25-600mm; 50p/50i/25p: 28,9-693,7mm
Brennweite Foto (KB 35mm)		25,0-600mm [16:9]
Filter Durchmesser		62 mm
Objektiv Twin-Kamera		-
KAMERA		
Fokus		Auto / Manual
Weißabgleich		Auto / White Set / Sunny / Cloudy / Indoor1 / Indoor2
Verschlusszeit Video		1/24 – 1/8000
Verschlusszeit Foto		1/2 – 1/2000
Blende		Auto / Manual
Bildstabilisator		Optischer Bildstabilisator (Ball O.I.S.) / HYBRID O.I.S.+ & Level Shot Funktion
HDR Video (nicht 4K) / Active Contrast		Ja / Ja
Kreative Effekte (nicht 4K)		Miniaturneffekt, Stummfilm, 8mm Film, Zeitraffer
Full HD Zeitlupe		Ja
Kino Effekte		-
4K Cropping		-
AUFNAHMEBEREICH		
SpeichermEDIUM		SD/SDHC/SDXC Karte
Aufnahmeformat (Video)		AVCHD Progressive / MP4
Aufnahme AVCHD		FHD: max. 1920 x 1080/50p (28Mbps)
Aufnahme MP4		FHD: 1920 x 1080/50p (50Mbps)
Batterieladungszeit (Standard)		FHD: ca. 55 Min.
Audio Aufnahme		AVCHD: Dolby Digital (5.1ch / 2ch) / MP4: AAC (2ch)
Mikrofon		5.1ch Surround, Zoom, Fokus u. Stereo Mikrofon
FOTO		
Aufnahmeformat		JPEG (DCF/Exif2.2)
Bildgröße (max.)		max. 25,9 MP: 6784 x 3816 [16:9]
Blitzlicht		-
4K Foto-Funktion		-
ALLGEMEINES		
Abmessungen (B x H x T)		68 x 77 x 142 mm
Gewicht (o. Batterie/SD Karte)		450g (ohne Akku)
LCD Monitor		7.5cm LCD Monitor (460.800 Pixel) / Touch
Sucher		-
Manueller Ring / Dial		-
AV / HDMI Anschluss		- / Ja (micro)
Mikrofon- / Kopfhörer-Anschluss		Ja / Ja
USB Anschluss		2.0 Hi-Speed (mit Lade-Fkt.)
LED Videoleuchte		-
Zubehörschuh		Ja
WiFi Standard		IEEE 802.11b/g/n
WiFi Frequenz		2.4GHz band
Mitgeliefertes Zubehör		Li-Ion Akku (1.940mAh), AC Adapter, HDMI Kabel, USB Kabel, Sonnenblende,
Sonstiges		Wireless-Multi-Camera Funktion

Kontakt:

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 01 / 2018