

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC mit manueller Filterreinigung durch starken Luftstrom

- Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen
- Trockensauger mit gewerblicher Zulassung, zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Großer Eckschalter für einfaches Ein-/Ausschalten auch mit dem Fuß
- Praktische Depots für zweiten Akkupack, Ladegerät, Düsen und Schlauch (3 m)
- Kompaktes MetaLoc-Design zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern
- Robustes Gehäuse mit Gummiprotektoren an der Stellfläche für schonendes, rutschesicheres Abstellen
- Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
- Kapazitätsanzeige des Akkupacks direkt am Bedienfeld des Saugers

Bestell-Nr.	602021850
EAN-Code	4007430321244
Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	18 V
Luftleistung max.	2.100 l/min
Unterdruck	120 hPa (mbar)
Filterfläche	3.600 cm ²
Behältervolumen	7,5 l
Saugschlauch-Ø	27 mm
Schlauchlänge	3 m
Gewicht (mit Akkupack)	7,4 kg

Lieferumfang

Saugschlauch (Ø 27 mm / 3,0 m), Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät