

Key Features


Bildschirmdiagonale	31,5 Zoll / 80,01 cm
Auflösung	2560 x 1440 / WQHD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear®VA / 178/178 Grad
Konnektivität	2x HDMI / DP / 4x USB
Besonderheit	Erhöhter Sehkomfort dank Curved-Display, AMD FreeSync™ Technologie und 144 Hz Bildwiederholfrequenz für ein flüssiges Gameplay, HDR10-Unterstützung für dynamische Bilder



300 cd/m²
HELLIGKEIT



4 ms
REAKTIONSZEIT



AMD FreeSync™
TECHNOLOGIE



2560 x 1440 / WQHD
AUFLÖSUNG



144 Hertz
BILDWIEDERHOLFREQUENZ

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® XG3240C ist ein 32 WQHD 144Hz Gaming-Monitor mit einer Displaykrümmung von 1800R für ein immersives Spielen auf PC und Konsole. Dank seiner Bildwiederholfrequenz von unglaublichen 144 Hertz und der AMD-FreeSync-Technologie minimiert der XG3240C unschöne Tearing-Effekte sowie sichtbare Ruckler und ermöglicht einen fließenden Spielfluss während rasanter Actionsequenzen. Mit der SuperClear® VA-Panel-Technologie und einer hohen WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln liefert dieser Monitor unglaublich scharfe Bilder mit besonders weitem Betrachtungswinkel. Zudem unterstützt der XG3240C HDR10-Spiele (High Dynamic Range), um das Maximum an Details in jeder Szene hervorzuheben. Ausgestattet mit zwei 6 Watt-Stereolautsprecher liefert der Gaming-Profi kraftvollen Sound und ermöglicht ein reibungsloses Eintauchen in die Spielwelt. Der von Gamern inspirierte Standfuß des XG3240C ist nicht nur dreh-, neig- und höhenverstellbar, sondern bietet zudem eine integrierte Kopfhörerhalterung sowie Kabelführung und rundet das Profi-Gaming-Paket perfekt ab.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear®VA
Bildschirmdiagonale	31,5 / 80,01 cm
Displaykrümmung	1800 R
Auflösung	2560 x 1440 / WQHD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	3.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	120 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	4 ms
Bildwiederholfrequenz	144 Hertz
Farben	16,7 Mio.
Farbraum	sRGB 99%, NTSC 85%
Produktfarbe (Panel / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

INGÄNGE

HDMI (2.0 mit HDCP)	2
DisplayPort (1.4 mit HDCP)	1
USB Typ A (3.0)	4
Audio (3,5 mm)	1

AUSGÄNGE

Audio	1
USB Typ B (3.0)	1

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 6 Watt
--------------	-----------

FEATURES

AMD FreeSync™-Technologie, Schwarzstabilisierung, HDR-Unterstützung;	
Eye-Care-Technologie	Blaulichtfilter, Flicker-Free-Technologie;
Eco-Mode	Ja

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit	80 mm
----------------------	-------

Neigungswinkel	15 bis -5 Grad
Drehbarkeit	90 Grad

WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	713 x 471 x 260 mm
Monitor ohne Fuß	713 x 427 x 95 mm
Verpackung	853 x 525 x 274 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	9,7 kg
Monitor ohne Fuß	6,3 kg
Verpackung	13,5 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Verbrauch (typisch)	41 Watt
Verbrauch (jährlich)	66 kWh
Verbrauch (eco)	26 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt
Verbrauch (off)	<0,3 Watt

NORMEN

Normen	ISO13406-2, CE, RoHS, CU, EuP, ErP;
--------	-------------------------------------

GARANTIE

2 Jahre Pick Up, Repair, Return	
---------------------------------	--

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,8 m)	1
USB-Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1



1. Integrierte Lautsprecher
2. VESA®-Halterung 100 x 100 mm
3. 2x HDMI-Eingang

4. DisplayPort-Eingang
5. Audio-Ausgang
6. Audio-Eingang

7. Netzkabel-Anschluss
8. 2x USB-Eingang Typ A
9. USB-Eingang Typ B

10. 2x USB-Eingang Typ A
11. Kopfhörerhalterung