

# PROTECH H1217



 **630** LUMEN

 **16** STUNDEN AKKULAUFZEIT


 **IP67** STAUB- UND WASSERDICHT


 **1** METER UNTERTAUCHEN

 **STOßFEST AUS 2** METER



## FOLGE UNS

 Favour Europe

 favour\_europe



**FAVOUR**