



IB-377U3 Externes Gehäuse für 3,5" SATA Festplatten mit USB 3.0 Anschluss

Merkmale

- Gehäuse für 1x 3,5" SATA Festplatte zu USB 3.0
- Übertragungsrate: USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
- Unterstützt UASP Funktion
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
- Hot Plug & Play und Hot Swap
- Geräuscharm, Lüfterloses Design
- Windows & Mac kompatibel

Schnell, Schneller, UASP!

Der neue Chipsatz unterstützt UASP Technologie und SATA III 6 Gbit/s Festplatten, somit ist der Datentransfer deutlich schneller als bei einem normalen USB 3.0 Gehäuse.



Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Modell | IB-377U3 | Ein-/Ausschalter | Ja |
| Artikel Nr. | 60145 | UASP Unterstützung | Ja |
| EAN Code | 4250078164821 | Hot Swap | Ja |
| Marke | ICY BOX | Plug & Play | Ja |
| Artikel Text | Externes Gehäuse für 3,5" SATA Festplatten mit USB 3.0 Anschluss | Externe Datenschnittstelle | 1x USB 3.0 |
| Farbe | Schwarz | Betriebssystem | Windows & Mac kompatibel |
| Material | Aluminium | Übertr.geschwindigkeit | USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s |
| Festplattenanschluss | 1x 3,5" SATA I/II/III | SATA III Unterstützung | bis zu 6 Gbit/s |
| Festplattenkapazität | Kein Limit | LED | Betrieb, Festplattenzugriff |
| Lüfter | Ja | Netzteil | Netzteil : AC: 100-240 V/ 24 W; DC: 12 V / 2 A |
| Schloss | Nein | Verpackungsinhalt | IB-377U3, Netzteil, USB Kabel, Handbuch |

Logistische Daten

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Verpackungseinheit: | 20 Stk./Karton | Abmessung / Karton: | 515x485x300 mm |
| Gesamtgewicht: | 14,7 kg/Karton | Abmessung (mit Verp.): | 231x132x91 mm |
| Bruttogewicht (mit Verp.): | 0,667 kg | Abmessung von Artikel: | 207x114x31 mm |
| Nettogewicht: | 0,268 kg | Ursprungsland: | China |