

Ladegerät

00178277 Ladegerät, USB Type-C, 3 A, Schwarz



Highlightstext:

- Stromversorgung von Smartphones mit USB-C über die Steckdose
- Ladestrom von max. 3 A für schnelles Aufladen
- komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-C-Stecker
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
- Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- intelligentes und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz
- robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar
- kompaktes Design

Technische Eigenschaften:

- Anschluss: USB-C-Stecker
- Länge: 1 m
- LED-Funktionsanzeige: Nein
- Max. Ausgangsleistung: 15 W
- Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 5V/ 3A
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 100-240 V
- Ladegeschwindigkeit: Fast Charge
- Farbe: Schwarz
- Produktlinie: Basic Line
- Für Endgeräte-Marke: Universell einsetzbar
- Verwendungszweck: Handy/Smartphone

Lieferumfang:

- 1 Ladegerät

 4 047443 364364	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama [®]	00178277	8	1	1