

# Hochdruckreiniger Set

max.  
**115**  
bar

- Kraftvolle 1600 Watt
- Fördermenge ca. 300 L/h
- Auto-Stop System
- 5 m Hochdruckschlauch
- Schnellkupplungs System
- Incl. Flächenreiniger, Reinigungsmittelbehälter mit Düse Vario- Sprühdüse, Dreckfräse



Hochdruckreiniger 22300



220-240V~  
/50 Hz



max. 11,5 MPa,  
115 bar,  
300 L/h



1600 W



5 ~ 60°C



ca. 3 m



Hochdruckreiniger 22300

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
22300	40 03315 71665 5	6,400 kg	2	Karton



**8 m**

## Hochdruck Reinigungsschlauch 8 m

- Passend für Hochdruckreiniger  
Art.Nr.: 22200 • 22210 • 22300 • 22310 • 22320

Drain cleaner

Manguera de limpieza



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
22330	40 03315 71668 6	1,200 kg	6	Karton