


## PYRO 7 +3G – Office Edition



- 7" Tablet | IPS 600 x 1024
- 1,3GHz 32-bit Quad Core Prozessor
- 2GB RAM | 16GB Speicher
- 3G - DUAL SIM für Daten und Telefonie
- GPS / A-GPS
- Android 8.1

Das Odys PYRO 7 +3G vereint die Multifunktionalität eines Tablet PCs mit den Vorteilen eines Smartphones. Der perfekte Begleiter für den Alltag ausgestattet mit einem HQ IPS Display (1024\*600), einem schnellen 4x 1,3 GHz Quad Core Prozessor und dem neuesten Android 8.1 ist das Tablet, gekoppelt mit seinen zahlreichen Funktionen, ein wahres Allround-Talent. Der DUAL SIM Kartenslot bietet die absolute mobile Freiheit und rundet die Multifunktionalität des Gerätes ab. 2 GB RAM und 16 GB interner Speicher bieten die benötigte Speicherkapazität. Klein, Kompakt, Leistungsstark für jedermann!



**Kostenlose  
Vollversion für  
Mobilgeräte**



### TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße	17,8 cm (7")	Stromquelle	Li-Ion Akku (2500 mAh)
Auflösung	1024 x 600   16:9	Laufzeit	bis zu 5 Stunden
Bildschirmtyp	IPS Bildschirm	Akkuladezeit	5 Stunden
Prozessor	1,3GHz 32-bit Quad Core Prozessor	Ladegerät	Eingang: 100-240V, 50/60Hz, Ausgang: 5V / 1,5A via USB
Arbeitsspeicher	2GB DDR III RAM	Audioeigenschaften	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, 3,5 mm Kopfhörerausgang
Grafikprozessor	Mali 400 MP2	Betriebssystem	Google Android 8.1
Interner Speicher	16GB Flash HDD	WLAN	WLAN 2,4GHz 802.11b/g/n
Kamera	Eingebaute Kamera auf Front (0,3MP) und Rückseite (2MP)	Lieferumfang	PYRO 7 +3G, USB-Ladegerät, USB-Kabel, Schnellanleitung
Anschlüsse	Bluetooth 4.0, Dual SIM Kartenfach, Micro-USB Anschluss/Micro-USB Host, Kopfhörerausgang, MicroSD Kartenfach (für Karten bis zu 32GB)		
Abmessung	188 x 108 x 11,4 [mm]		
Gewicht	290 g		

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	X610197	Gewicht	290 g	Gewicht Karton	tbd [kg]
EAN Code	4260552541017	Einzelverpackung	10	Karton pro Palette	tbd.
Maße	188x108x11,4 [mm]	Inhalt pro Karton	tbd	Stück pro Palette	tbd.
Einzelverpackung	tbd [mm]	Maße Karton	tbd [mm]		