



Jahre Garantie*

ANSMANN In-Car Charger 240C

Intelligentes USB-Kfz Ladegerät 20 W mit einem USB und Type-C Port für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Kfz Ladegerät mit einem USB sowie Type-C Port und 20 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 12-24V DC Weitbereichseingang ermöglicht universelle Einsatz
- Ausgang: 5V DC max. 4000 mA



Ladestrom



Laden mit 2 Anschlüssen



Mobiles Laden



Universell einsetzbar



Ultraschnelles Aufladen



USB Typ C Anschluss



Artikelnummer: 1000-0021
 Lieferumfang: USB Ladegerät IN-Car Charger
 Zolltarifnummer: 85044082900
 Verpackungseinheit: 4 (208 × 147 × 101 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Eingangsspannung	12 - 24V DC
Max. Eingangsstrom	2.1 A
USB-Ports	2
Buchse	USB / USB Typ-C
Ausgang	5V DC / 4000 mA / 20 W
Max. Ausgangsleistung	20 W
Farbe	schwarz
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-25 - 70 °C