

## ASSMANN Displayport Verbindungskabel, DP, m/ amp

AK-340105-150-S  
EAN 4016032433712



### St/St, 15.0m, m/interlock, Ultra HD 4K, DP 1.2, CE, sw, gold

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.

#### A/V Verbindung über große Entfernungen ohne Signalverlust

- Unterstützt Videoformat: 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz or 4K/2K@60Hz
- Unterstützte Video Auflösung: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung
- AWG: 28

- Arretierung: Schnappbefestigung
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: Plastik
- Schirmung: dreifache Schirmung
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Länge: 15 m
- Adern Material: CU

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	7	10,30	38,10	31,10	30,20	35.784,30
Innen-VPE	1	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,47	33,50	33,50	6,50	7.294,62
Netto einzeln ohne VP	1	1,36	22,00	22,00	6,50	3.146,00

### Weitere Anwendungsbilder:

