

Standardschrank 8MF2 HxBxT=1800x 600x 400 Aufstellung: einzel  
unbelüftet, montiert, geschweißt IP54



Abbildung ähnlich

| Ausführung                                      |   |
|---|---|
| Produkt-Bezeichnung                             | Standardsystemschrank   |
| Art der Aufstellung                             | Einzelaufstellung   |
| Ausführung der Oberfläche                       | gepulvert   |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung        | Nein  |
| Ausführung des Schaltschranks / PC-Ausführung   | Nein  |
| Ausführung des Schaltschranks / Pult-Ausführung | Nein  |
| Schutzart und Schutzklasse                      |   |
| Schutzart IP                                    | IP54  |
| Eignung zum Einbau                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Zoll-Abmessungen 10 Zoll, 17 Zoll, 19 Zoll, 21 Zoll, 23 Zoll, 24 Zoll</li> <li>• für metrische Abmessungen M8</li> </ul> |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch      | Nein  |
| Erscheinungsbild                                |   |
| RAL-Farbnummer                                  | RAL 7032  |
| Farbe   | kieselgrau  |
| Produktbestandteil                              |   |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| • abnehmbarer Rahmen               | Nein |
| • Lüftungstür                      | Nein |
| • Montageplatte                    | Nein |
| • Rücktür                          | Nein |
| • Schrägdach                       | Nein |
| • Sichttür                         | Nein |
| • tiefenverstellbare Montageplatte | Nein |
| Anzahl der Schlösser               | 1    |
| Anzahl der Türen                   | 1    |

| Mechanischer Aufbau                                 |          |
|---|----------|
| Höhe  | 1 800 mm |
| Breite  | 600 mm   |
| Tiefe   | 400 mm   |
| Anzahl der Höhen-Teilungseinheiten / für Einbauhöhe | 34       |
| Befestigungsart                                     | Stand    |
| Befestigungsart / 19-Zoll Einbau                    | Ja       |
| Material  | Stahl    |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|-----------|



[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF2864-5E>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF2864-5E>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF2864-5E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF2864-5E)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>