

Standardschrank 8MF2 HxBxT=2200x 600x 800 Aufstellung: einzel  
unbelüftet, montiert, geschweißt IP54



Abbildung ähnlich

| Ausführung                                      |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung                             | Standardsystemschrank                                                                                                                                                 |
| Art der Aufstellung                             | Einzelaufstellung                                                                                                                                                     |
| Ausführung der Oberfläche                       | gepulvert                                                                                                                                                             |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung        | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ausführung des Schaltschranks / PC-Ausführung   | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ausführung des Schaltschranks / Pult-Ausführung | Nein                                                                                                                                                                  |
| Schutzart und Schutzklasse                      |                                                                                                                                                                       |
| Schutzart IP                                    | IP54                                                                                                                                                                  |
| Eignung zum Einbau                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Zoll-Abmessungen 10 Zoll, 17 Zoll, 19 Zoll, 21 Zoll, 23 Zoll, 24 Zoll</li> <li>• für metrische Abmessungen M8</li> </ul> |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch      | Nein                                                                                                                                                                  |
| Erscheinungsbild                                |                                                                                                                                                                       |
| RAL-Farbnummer                                  | RAL 7032                                                                                                                                                              |
| Farbe                                           | kieselgrau                                                                                                                                                            |
| Produktbestandteil                              |                                                                                                                                                                       |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| • abnehmbarer Rahmen               | Nein |
| • Lüftungstür                      | Nein |
| • Montageplatte                    | Nein |
| • Rücktür                          | Nein |
| • Schrägdach                       | Nein |
| • Sichttür                         | Nein |
| • tiefenverstellbare Montageplatte | Nein |
| Anzahl der Schlösser               | 1    |
| Anzahl der Türen                   | 1    |

| Mechanischer Aufbau                                 |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Höhe                                                | 2 200 mm |
| Breite                                              | 600 mm   |
| Tiefe                                               | 800 mm   |
| Anzahl der Höhen-Teilungseinheiten / für Einbauhöhe | 43       |
| Befestigungsart                                     | Stand    |
| Befestigungsart / 19-Zoll Einbau                    | Ja       |
| Material                                            | Stahl    |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>sonstiges</b> |
|------------------------------------|------------------|

[Sonstige](#)



## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MF2268-5E>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF2268-5E>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MF2268-5E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MF2268-5E)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>