

3M | PELTOR™

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset



Ununterbrochen kommunizieren. Ununterbrochen Arbeiten.

Das Headset sorgt dafür, dass Ihnen kein Anruf entgeht. Und Sie müssen dafür nicht extra alles stehen und liegen lassen, um an einem ruhigen Ort telefonieren zu können. So können Sie sich ganz ungestört auf Ihre Arbeit konzentrieren.

3M Science. Applied to life.™

Schützen Sie gleichzeitig Ihr Gehör und Ihren Gewinn.
Sie können es sich nicht leisten, einfach herumzustehen,
um zu telefonieren. Stellen Sie sich vor, wie viel produktive
Zeit Sie mit dem neuen 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI
Gehörschutz-Headset gewinnen können.



Immer verbunden, immer produktiv, immer voll dabei.

Machen Sie Ihren Gehörschutz zur Kommunikationszentrale. Sie können ein oder zwei Geräte über Bluetooth® Multipoint-Technologie anschließen und sich dank geräuschunterdrückendem Mikrofon selbst in lärmbelasteten Umgebungen in normaler Lautstärke unterhalten.

Große Tasten und sprachgeführte Menüs

Breite Tasten, die sich auch mit Handschuhen bedienen lassen. Jede getätigte Einstellung wird durch Sprachmeldung sofort bestätigt. Das Headset muss zur Regelung nicht abgenommen werden.

Gehörschutz mit Situationsbewusstsein

Über Umgebungsmikrofone können Sie ankommende Fahrzeuge, Alarmer und andere Warnsignale hören, während Ihr Gehör bei Bedarf geschützt bleibt (30dB SNR). Die Push-to-listen-Funktion senkt sofort die Lautstärke für Bluetooth® oder FM-Radio und verstärkt Ihre Fähigkeit, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen.

Anschluss und Flexibilität dank Bluetooth® Multipoint-Technologie

Immer auf Draht! Einfache Anschlussmöglichkeit an zwei Bluetooth®-fähige Geräte, z. B. zwei Mobiltelefone, ein Mobil- und ein DECT-Telefon oder ein Mobiltelefon und ein Funkgerät.

Robuste, praktische Elektronik

Das Doppelschalen-Design schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit und Stoßeinflüssen. Automatische Abschaltung nach 4 Stunden Nichtgebrauch. Sprachansage bei Batterieniedrigstand. Mit zwei Alkali-AA-Batterien oder optional mit wiederaufladbaren Akkus.

Normale Sprechlautstärke, selbst bei 110 dB Lärm

Schluss mit Schreien. Mit diesem geräuschunterdrückendem Mikrofon können Sie sich in normaler Lautstärke unterhalten.

Eingebautes FM-Radio mit sprachgeführter Senderauswahl

Zwei Modelle: Headset oder Helmbefestigung

Beide Modelle mit langlebigen Drahtbügeln aus Edelstahl für gleichbleibend angenehmen Tragekomfort.



Bluetooth® MultiPoint-Technologie für den Anschluss von ein oder zwei externen Geräten für schnurlose Anrufe im Freisprechbetrieb oder Streaming von Musik.



Niveauabhängige Funktion macht es möglich, Umgebungssignale zu hören, um das Situationsbewusstsein zu verbessern



Eingebautes FM-Radio



Geräuschkämpfendes Bügelmikrofon, das eine klare Sprachübertragung in lärmbelasteten Umgebungen sichert



„Ich bringe zwei Handys mit zur Arbeit: eins für die berufliche, eins für die private Nutzung. Bei diesem Headset kann ich beide anschließen. So kann ich mit Kunden und Familie telefonieren – oder Spotify™ und Hörbücher hören, obwohl die ganze Zeit die Kettensäge läuft! Das ist für einen Unternehmer wie mich ein Muss.“

Martin Lindahl, selbstständiger Unternehmer für Erdarbeiten

Technische Daten

Headset-Modelle

Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer
MRX21AWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, gelb, Kopfbügel	7100114032
MRX21P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, gelb, Helmbefestigung ¹	7100114035
MRX21AWS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, inkl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), gelb, Kopfbügel	7100113386
MRX21P3EWS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, inkl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), gelb, Helmbefestigung ¹	7100114033

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer
HY82	3M™ PELTOR™ HY82 Hygieneset: 2 Schaumstoff-Dämmeinlagen, 2 Ohrpolster	7100122439
FR08	3M™ PELTOR™ FR08 Ladekabel mit USB-Stecker	7000108521
FR09	3M™ PELTOR™ FR09 Ladeadapter mit USB-Stecker	7100075611
LR6NM	3M™ PELTOR™ LR6NM Wiederaufladbare AA-Akkus	7100064688
M995/2	3M™ PELTOR™ M995 Windschutz für Sprechmikrofon, 2 ea	7010044372
HYM1000	3M™ PELTOR™ HYM1000 Mikrofonschutz, 5 Meter	7100064281
HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Schweißabsorber, Einweg-Pads für den Schutz der Ohrpolster, selbstklebend, 100 Paar/Box	7100064410

Dämmwerte

Kopfbügel-Modell: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB

Helmbefestigungsmodell: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB

¹⁾ Die Helmbefestigung ist für verschiedene Schutzhelme zugelassen.
Eine Liste der kompatiblen Helme finden Sie in der Bedienungsanleitung.



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon +49 (0) 2131 14 26 04
Telefax +49 (0) 2131 14 32 00
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.de

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon +43 (0) 1 86 686 291
Telefax +43 (0) 1 86 686 229
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.at

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Telefon +41 (0) 44 724 91 21
Telefax +41 (0) 44 724 94 50
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.ch

Please recycle. Printed in Germany. © 3M 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. 3M ist eine Marke der 3M Svenska AB, in Kanada unter Lizenz verwendet. PELTOR ist eine Marke der 3M Svenska AB, in Kanada unter Lizenz verwendet.