



Einhell

CLASSIC

Elektro-Laubsauger

GC-EL 3000 E

Art.-Nr.: 3433320

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825629651

Der Einhell Elektro-Laubsauger GC-EL 3000 E mit elektronischer Drehzahlregulierung ist ein kraftvoller Helfer zum Entfernen von Laub und leichten Materialien im Garten und am Hof. Ob Blasfunktion mit schmalen Blasrohr oder Saugfunktion mit großem Saugrohr, ein werkzeugloser Umbau ist schnell und einfach möglich. Der 45l Fangsack hat ein Sichtfenster zur Füllstandkontrolle. Die Häcksselfunktion zerkleinert das Material. Sicherheit bieten die Reinigungsöffnung mit Sicherheitsschalter, die Kabelzugentlastung und der Ein-/Aus-Schalter. Die beiden Führungsrollen sind höhenverstellbar, das Lüfterrad aus Aluminium langlebig. Verstellbar sind Zusatzhandgriff und Tragegurt, der ergonomische Handgriff mit Softgrip macht auch Dauereinsätze angenehm.

Ausstattung

- Ein / Aus-Schalter
- Inkl. einem breiten Saugrohr und einem schmalen Blasrohr
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Aluminium Lüfterrad
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip und Anti-Vibrations Funktion
- Reinigungsöffnung mit Sicherheitsschalter
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 höhenverstellbare Führungsrollen
- 45l Fangsack mit Sichtfenster zur Füllstandkontrolle
- Verstellbarer Tragegurt
- Integrierte Kabelzugentlastung



Technische Daten

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 3000 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 8000 - 15000 min ⁻¹ |
| - Blas-Luftstrom | 300 km/h |
| - Max. Saugleistung | 840 m ³ /h |
| - Häcksselfunktion | 15:1 |
| - Fangsackvolumen | 45 L |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 3.01 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 5.35 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 347 x 505 x 285 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 5.35 kg |
| - Maße Exportkarton | 500 x 345 x 285 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 570 1200 1405 |

