

KERN IOC 100K-2M



Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzulassung [M]



Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen50 g
(Normal):

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

PRE-TARE-Funktion: ja

Prozentbestimmung: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional - intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 26 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 43 h

Akkuladezeit: 3 h

Batterie-Betriebsdauer: 100 h

Eingangsspannung: 100V-240V AC 50/60Hz
0,400 Amax

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: US EURO UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Eichung: 965-229

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 880 x 490 x 160 mm

Bruttogewicht: 13,450 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 11,230 kg

Versandart: Paketdienst

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 20 g | 50 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 100 g | 250 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 150 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearisierung (in Punkten): 3

Linearität: 60 g | 150 g

Reproduzierbarkeit: 20 g | 50 g

Tarierbereich: -150 kg

Wägebereich [Max]: 60 kg | 150 kg

Wägeeinheiten: kg PCS g lb tJ HJ oz

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 2,500 cm

Display Ziffernhöhe (klein): 2,500 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 20 g | 50 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 400 g | 1000 g

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen5 g
(Labor):

KERN IOC 100K-2M



Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzulassung [M]

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 268 x 115 x 80 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 500 x 400 x 120 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge Anzeigerät: 3 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 500 x 400 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

