


# KERN IOC30K-3M



Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzulassung [M]



Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 10 g (Normal):

Zählaufösung: 30000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

PRE-TARE-Funktion: ja

Prozentbestimmung: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional - intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 26 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 43 h

Akkuladezeit: 3 h

Batterie-Betriebsdauer: 100 h

Eingangsspannung: 100V-240V AC 50/60Hz  
0,400 Amax

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: US EURO UK

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 800 x 360 x 180 mm

Bruttogewicht: 8,720 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 7,080 kg

Versandart: Paketdienst

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 5 g | 10 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 25 g | 50 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 30 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearisierung (in Punkten): 3

Linearität: 15 g | 30 g

Reproduzierbarkeit: 5 g | 10 g

Tarierbereich: -30 kg

Wägebereich [Max]: 15 kg | 30 kg

Wägeeinheiten: kg PCS g lb tJ HJ oz

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 4-wire

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 2,500 cm

Display Ziffernhöhe (klein): 2,500 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 5 g | 10 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 100 g | 200 g

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 1 g (Labor):

# KERN IOC30K-3M



Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzulassung [M]

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 268 x 115 x 80 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 400 x 300 x 110 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge Anzeigerät: 3 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 400 x 300 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

