

TS-328	
Prozessor	Realtek Quad-Core ARM CortexA53 (64-Bit), RTD 1296, 1,4 GHz
Verschlüsselungsbeschleunigung	Yes
Systemspeicher	2 GB DDR4 RAM (nicht erweiterbar)
Flash-Speicher	4 GB eMMC
Laufwerksschacht	Hot-Swap-fähige 3 x 3,5"/2,5" SATA 6Gb/s HDD/SSDs (gebündelt in einem 2,5"-Einschubboden für die Installation der 2,5" HDD/SSD; im QNAP-Shop können zusätzliche Käufe getätigt werden)
Gigabit Ethernet Port	2 x RJ45-Gigabit-LAN-Port
USB-Port	2 x USB 3.0 (1 x Vorderseite); 1 x USB 2.0 (Rückseite)
Audio	Lautsprecher, 3,5-mm-Line-Ausgang
LED-Anzeigen	Status/Ein/Aus, LAN, USB, HDD
Tasten	Ein/Aus, USB Copy, Reset
Sicherheitsschloss	Kensington-Sicherheitssperre
Systemwarnung	Summer
Abmessungen (H x B x T)	142 x 150 x 260,1 mm 5,59 x 5,9 x 10,24 Zoll
Gewicht	Nettogewicht: 1,64 kg (3,62 lbs) Bruttogewicht: 2,69 kg (5,93 lbs)
Betriebstemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	0-40 °C 5-95 % relative Luftfeuchtigkeit/nicht kondensierend, Feuchtkugel: 27 °C
Stromverbrauch (W)	Festplattenbereitschaft: 7.24W Im Betrieb: 18.35W
Netzteil	Externer Adapter 65 W, 100-240 V
Lüfter	1 x 9 cm Smart Fan (12 V DC)
Geräuschpegel	16.5 dBA
Lieferumfang	NAS, QIG, 1 x RJ45-Ethernet-Kabel, AC-Adapter

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade

performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.