

NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V mit Schwenkeinrichtung mit Flachanschluss



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NH-Sicherungssystem
Ausführung des Gewindes / der Schraubenmutter	M8
Ausführung des Gewindes / der Anschlusschraube	M8
Ausführung des Produkts	NH-Unterteile mit Schwenkeinrichtung
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	sonstige
Leistungsschalter / Grundtyp	3NH70
Versorgungsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC / Bemessungswert</li> <li>• bei DC</li> </ul>	690 V 440 V
Strom	
Bemessungsstrom I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel	147,2 A
Strom / bei AC / Bemessungswert	160 A

## Produktdetails

Produktbestandteil / Einschwenkvorrichtung	Ja
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I <sub>cu</sub> )	
• bei AC / Bemessungswert	120 kA
• bei DC / Bemessungswert	25 kA

## Anschlüsse

• anschließbarer Leiterquerschnitt / am Schellenanschluss / minimal	6 mm <sup>2</sup>
• anschließbarer Leiterquerschnitt / am Schellenanschluss / maximal	70 mm <sup>2</sup>
• anschließbarer Leiterquerschnitt	
— an der Klemmleiste / minimal	1,5 mm <sup>2</sup>
— an der Klemmleiste / maximal	16 mm <sup>2</sup>
— an der Rahmenklemme / minimal	2,5 mm <sup>2</sup>
— an der Rahmenklemme / maximal	50 mm <sup>2</sup>
— am Steckanschluss / minimal	2,5 mm <sup>2</sup>
— am Steckanschluss / maximal	50 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	14 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses	für Montage auf Montageplatte
• für Hauptstromkreis	Flachanschluss mit zusätzlich beigelegten Schellenanschlüssen

## Mechanischer Aufbau

Höhe	171,5 mm
Breite	49 mm
Tiefe	88,5 mm
Befestigungsart	Festeinbau
Befestigungsart	
• Reitermontage	Nein
Nettogewicht	390 g
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	F
• gemäß IEC 81346-2:2009	F

### Konformitätserklärung

### sonstiges



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NH7030>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NH7030>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NH7030](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NH7030)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

