

Schwenkhebelantrieb funktionsfähig bei -40 °C für Positionsschalter 3SE51 für 40/56/56XL mm, Schaltpunkte nach EN 50041. Die Schaltrichtung der Hebel ist auf links/rechts oder nur links oder nur rechts einstellbar. Lieferzustand ist links/rechts. (Hebel bitte separat bestellen)



<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Schwenkantrieb für Positionsschalter 3SE51/3SF11
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	3SE5

### Allgemeine technische Daten

<b>Schockfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul>	30g / 11 ms Kategorie 1, Klasse B
<b>Schwingfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul>	0,35 mm / 5g Kategorie 1, Klasse B
<b>Material des Gehäuses des Schalterkopfes</b>	Kunststoff
<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
<b>Mindestbetätigungsmoment in Betätigungsrichtung</b>	0,25 N·m
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne

### Gehäuse

<b>Beschichtung des Gehäuses</b>	sonstige
----------------------------------	----------

### Antriebskopf

<b>Ausführung des Betätigungselements</b>	Schwenkantrieb, ohne Hebel oder Stange
<b>Normbezeichnung des Schalterkopfs</b>	EN 50041
<b>Kommunikation/ Protokoll</b>	
<b>Ausführung der Schnittstelle</b>	ohne
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +90 °C
<b>Explosionsschutz-Kategorie für Staub</b>	ohne
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Befestigungsart</b>	Verriegelbare Steckbefestigung

#### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
 CSA	 UR	
	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>	<a href="#">Bestätigungen</a>

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AH00-1AJ0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AH00-1AJ0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AH00-1AJ0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AH00-1AJ0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AH00-1AJ0&lang=de)



letzte Änderung:

19.07.2018