

SETRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 3P+N, In: 100 A,
Un AC: 690 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter

Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Polzahl / Anmerkung	3P+N
Baugröße des Sicherungseinsatzes	22x58 mm
Schutzart IP	IP20

Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	100 A
Betriebsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	690 V

Mechanischer Aufbau	
Höhe	117 mm
Breite	144 mm
Tiefe	70 mm

Nettogewicht

685 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

F

F

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen



EG-Konf.

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7261>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7261>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7261

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



