



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CJ24-5AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	47,0 A
-----------------	--------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	275,0 mm (10,8 in)
Höhe	455,0 mm (17,9 in)
Tiefe	84,0 mm (3,3 in)
Schutzart	IP20
Nettogewicht	13,0 kg (28,7 lb)

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

#### Lastseitig

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	16,00 mm <sup>2</sup> (6 AWG)
Leitungslänge	0,70 m (2,30 ft)

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M8
------------	-------------

### Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------