

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M  
 Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A  
 Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In,  
 li=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis  
 160% Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR)  
 208-230V AC 50/60Hz



**Ausführung**

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Kompaktleistungsschalter

**Approbationen Zertifikate**

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Prüfbescheinigungen
 CCC	 EAC	 RCM
 VDE	<a href="#">Sonstige</a>	<a href="#">Sonstige</a>

**sonstiges**

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA2580-5JP32-0DA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2580-5JP32-0DA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3VA2580-5JP32-0DA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA2580-5JP32-0DA0)


**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>







**letzte Änderung:**

04.07.2018