

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M  
Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A  
Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlusschutz I<sub>sd</sub>=1,5...10 x Ir,  
Ii=12 x In Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-  
127V DC, AC 50/60Hz



### Ausführung

Produkt-Markename

SENTRON

Produkt-Bezeichnung

Kompaktleistungsschalter

### Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	--	---------------------



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

## sonstiges

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2580-5HN32-0JA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2580-5HN32-0JA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA2580-5HN32-0JA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2580-5HN32-0JA0)


**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>







letzte Änderung:

04.07.2018