

6183 1001	DATENBLATT	
Gültig ab: 14.10.2019	BASIC TIE	

Der Allzweck-Kabelbinder BASIC TIE aus Polyamid, ist aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit für viele Einsatzmöglichkeiten geeignet.



Material: Polyamid 6.6

Technische Merkmale:

Bündeldurchmesser 1 bis 233mm
 Bandbreite 2,5 bis 9mm
 Zugfestigkeit 80 bis 700N

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse V2 nach UL 94
 Halogenfrei Ja
 Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öl und Fette

Temperaturbereich:

-40°C bis +85°C
 Installationstemperatur -10°C bis +60°C

Farbe:

Natur
 Schwarz

Approbation:




Norm Referenz:



EN 62275

Passende Zangen:

BASIC Kabelbinderzange
 Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 Kabelbinderzange



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61831001DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

6183 1001	DATENBLATT	
Gültig ab: 14.10.2019	BASIC TIE	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Typ	Bündeldurchmesser mm		Maße mm						Zugfestigkeit N
		min	max	A	B	C	E	F	G	
BASIC TIE Kabelbinder - Natur										
6183 1001	A	1	21	98	2,5	1	4,65	4,65	3,8	80
6183 1002	B	1	32	135	2,5	1	4,6	4,6	3,8	80
6183 1003	B	1	40	160	2,6	1	4,9	4,9	4	80
6183 1004	A	2	51	200	2,6	1	4,9	4,9	4	80
6183 1005	A	2,5	32	140	3,5	1,09	6,1	6,3	4,7	180
6183 1006	A	3	50	200	3,5	1,2	6,1	5,8	4	180
6183 1007	A	3	79	290	3,5	1,2	6,1	6,5	4,3	180
6183 1009	A	2,5	38	160	4,5	1,3	7,3	6,7	5,5	220
6183 1011	A	3	50	200	4,8	1,35	7,8	7,25	5,35	220
6180 1013	B	2	103	370	3,5	1,4	6,1	6,1	4,5	180
6183 1014	B	3,5	78	290	4,5	1,4	7,75	7,15	5,3	220
6183 1016	B	3,5	100	360	4,5	1,4	7,8	7,15	5,3	220
6183 1020	B	3,5	63	240	7,8	1,7	12,75	10	7,55	540
6183 1021	B	4	80	300	7,8	1,7	12,75	9,75	7,6	540
6183 1022	B	8	100	365	7,5	1,8	12,8	11,3	7,5	540
6183 1023	B	35	130	450	7,5	1,75	12,65	10,75	7,35	540
6183 1024	B	35	158	540	7,5	1,75	12,65	10,75	7,35	540
6183 1025	B	35	220	750	7,5	1,85	13	11,8	8,4	540
6183 1026	B	34	233	780	9,0	1,9	14,8	12,8	8,3	700
BASIC TIE Kabelbinder - Schwarz										
6183 1041	A	1	21	98	2,5	1	4,65	4,65	3,8	80
6183 1042	B	1	32	135	2,5	1	4,6	4,6	3,8	80
6183 1043	B	1	40	160	2,6	1	4,9	4,9	4	80
6183 1044	A	2	51	200	2,6	1	4,9	4,9	4	80
6183 1045	A	2,5	32	140	3,5	1,09	6,1	6,3	4,7	180
6183 1046	A	3	50	200	3,5	1,2	6,1	5,8	4	180
6183 1047	A	3	79	290	3,5	1,2	6,1	6,5	4,3	180
6183 1049	A	2,5	38	160	4,5	1,3	7,3	6,7	5,5	220
6183 1051	A	3	50	200	4,5	1,35	7,8	7,25	5,35	220
6183 1053	B	2	103	370	3,5	1,4	6,1	6,1	4,5	180
6183 1054	B	3,5	78	290	4,5	1,4	7,75	7,15	5,3	220
6183 1056	B	3,5	100	360	4,5	1,4	7,8	7,15	5,3	220
6183 1060	B	3,5	63	240	7,8	1,7	12,75	10	7,55	540
6183 1061	B	4	80	300	7,5	1,7	12,75	9,75	7,6	540
6183 1062	B	8	100	365	7,5	1,8	12,8	11,3	7,5	540
6183 1063	B	35	130	450	7,5	1,75	12,65	10,75	7,35	540
6183 1064	B	35	158	540	7,5	1,75	12,65	10,75	7,35	540
6183 1065	B	35	220	750	7,5	1,85	13	11,8	8,4	540
6183 1066	B	34	233	780	9,0	1,9	14,8	12,8	8,3	700

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61831001DE Version: 02	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------