

Conrad Electronic SE

**Artikeldaten:**

EAN: 4007123651146
Artnr: 9170300200

Verpackung, außen Maße

VPE: 1

Technische Daten

Maße (H/B/T): 21.50/7.00/12.00 cm
Gew. B/N: 0.330/0.240 Kg

Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

professionalLINE 4+1 LED Akku-Handleuchte HL 2-00 200 lm, 4+1 SMD LED, Spot 80 lm.

4 superhelle SMD-LEDs vorne und eine zusätzliche im Leuchtenkopf.
Besonders lange Leuchtdauer vorne mit über 5,5 Stunden bei voll geladenem Akku.
Ladedauer ca. 3 Stunden.
Gummierte Oberfläche für beste Griffbarkeit.
Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet.
360° drehbarer Haken.
Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/1,8 Ah mit Ladeanzeige.
USB Ladeschnittstelle.
Inklusive Gürteltasche und USB Ladekabel.
Ein/Aus Drucktaster.
Im Sicht-Karton verpackt.
LEDs: 4 + 1 SMD.
Lichtstrom: Front: 200 lm / Spot: 80 lm.
Farbtemperatur: 6.000 K.
Leuchtdauer: h Vorne 5,5 Std. / Oben 9,5 Std..
Abmessungen: 221 x 86 x 84 mm.