


Rahmenklemme für Schütz 3RT1054 Baugröße S6 max. Anschluss ca. 70 mm²



Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Rahmenklemmenblock
Ausführung des Produkts	bis 70 mm ² , verwendbar für 3UF71.3-1BA00-0 oder 3RW443.
RoHS-Richtlinie (Datum)	01.07.2006

Anschlüsse/ Klemmen

Art der anschließbaren Leiterquerschnitte

- für Hauptkontakte
 - eindrätig oder mehrdrätig
 - feindrätig mit Aderendbearbeitung
- bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte

max. 1x 50, 1x 70 mm²
 max. 1x 50, 1x 70 mm²
 2x 1/0

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------

Bestätigungen



UK-Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen

Marine / Schiffbau

Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis

spezielle Prüfbescheinigungen



Marine / Schiffbau

Sonstige

Railway



Bestätigungen

Sonstige

spezielle Prüfbescheinigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1955-4G>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1955-4G>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1955-4G>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-4G&lang=de

Kennlinien: Auslöseverhalten, I^2t , Durchlassstrom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1955-4G/char>

Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1955-4G&objecttype=14&gridview=view1>



letzte Änderung:

04.03.2022 