

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TD00-4AD0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	4,5 A

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Nettogewicht	5,20 kg
Breite	110,0 mm
Höhe	300,0 mm
Tiefe	75,5 mm

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Pigtail
------------	---------

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	2,50 mm ²

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------