

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 30 A,  
Un AC: 600 V, flache Ausführung



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Ausführung des Produkts	flache Ausführung
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Schutzart IP	IP20
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	30 A
Betriebsspannung	600 V
• bei AC / Bemessungswert	
Mechanischer Aufbau	
Höhe	76 mm
Breite	60,5 mm
Tiefe	26 mm
Nettogewicht	103 g

## Approbationen Zertifikate

### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

F  
F

## allgemeine Produktzulassung



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC1038-3>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC1038-3>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NC1038-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC1038-3)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



