

3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene Baugröße S0 und S00 Anschluss von unten



Allgemeine technische Daten:

<b>Produkt-Markename</b>		SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>		3-Phasen Einspeiseklemme
<b>Baugröße des Leistungsschalters</b>		S00, S0
<b>Schutzart IP frontseitig</b>		IP20
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert	V	690
<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
<b>Strombelastbarkeit maximal</b>	A	63

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

<b>Breite</b>	mm	44
<b>Höhe</b>	mm	73
<b>Tiefe</b>	mm	48

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
---	--	------------------

### Art der anschließbaren Leiterquerschnitte

- für Hauptkontakte
  - eindrätig 1x (2,5 ... 16 mm<sup>2</sup>)
  - mehrdrätig 1x (2,5 ... 25 mm<sup>2</sup>)
  - feindrätig
    - mit Aderendbearbeitung 1x (4 ... 16 mm<sup>2</sup>)
- bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte 1x (12 ... 4)

### Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis

CE / UL / CSA / CCC

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Schiffbau



Schiffbau

sonstiges



[Bestätigungen](#)



### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1915-5B>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1915-5B>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1915-5B&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-5B&lang=de)



letzte Änderung:



29.06.2018