



Kühlgerät Tür-oder Seitenaufbau Kühlleistung 1550W 230V AC RAL7035
400x 950x 233mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34

Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|-------------------------------|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | Kühlgerät |
| Ausführung des Produkts | Tür-Seitenaufbau |
| Ausführung der Temperaturregelung | elektronischer Thermostat |
| Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts | Luft/Luft |
| Allgemeine technische Daten | |
| A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal | 65 dB |
| Betriebsdruck / maximal zulässig | 25 bar |
| Temperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> des inneren Kühlkreislaufs / minimal | 20 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> des inneren Kühlkreislaufs / maximal | 46 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> des äußeren Kühlkreislaufs / minimal | 20 °C |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |
| Betriebsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 230 V |
| <ul style="list-style-type: none"> bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 230 V |
| Strom | |
| Anlaufstrom | 18 A |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsstrom | |
| <ul style="list-style-type: none"> des Sicherungseinsatzes / Bemessungswert | 10 A |
| <ul style="list-style-type: none"> für Motor / maximaler Nennwert | 5,3 A |
| Erscheinungsbild | |
| RAL-Farbnummer | RAL 7040 |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil | |
| <ul style="list-style-type: none"> Heizung | Nein |
| <ul style="list-style-type: none"> Thermostat | Ja |
| Anschlüsse | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stecker 4-polig |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 950 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 233 mm |
| Einbauort | Anbau, Teileinbau, Volleinbau |
| Nettogewicht | 38 kg |
| Material | Stahl |

| | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| Temperatur / des äußeren Kühlkreislaufs / maximal | 58 °C | |
| Approbationen Zertifikate | | |
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | E | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige |

[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5SK15>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5SK15>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5SK15

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



