

CORAL, IRIS, MEGA elektronischer UP-Zeitschalter



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Ausführung der Schaltfunktion	Aus 1-polig
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement

Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	6,5 A

Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	1 500 W

Hauptstromkreis	
-----------------	--

Betriebsspannung / Nennwert	230 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	6,5 A

Einstellbare Parameter

einstellbare Zeit	
<ul style="list-style-type: none"> Anfangswert 	0,3 min
<ul style="list-style-type: none"> Endwert 	20 min

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild	sonstige
Farbe	schwarz

Produktdetails

Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> halogenfrei 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> transparent 	Nein

Mechanischer Aufbau

Befestigungsart	Unterputz
Nettogewicht	46 g
Material / des Gehäuses	Kunststoff

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG5901-1KK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG5901-1KK>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG5901-1KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>