

honor Play^{AI}



Bildschirm	6,3 Zoll (16 cm) FHD+ mit Notch-Design Auflösung: 2340 x 1080 Pixel 19:9 FullView-Display 409 Pixel pro Zoll 16 Millionen Farben
Kamera	Hauptkamera: 16 MP + 2 MP, Fotoauflösung: 4608 x 3456 Pixel Frontkamera: 16 MP, Fotoauflösung: 4608 x 3456 Pixel Videoauflösung: 3840 x 2160 Pixel (UHD 4K)
Betriebssystem	Android 8.1 mit EMUI 8.2
Prozessor	10 Nanometer Achtkern-Prozessor Kirin 970 (4x2,36 GHz + 4x1,8 GHz) Neural Processing Unit (NPU) mit künstlicher Intelligenz
Grafikkartentechnologie	Grafik-Turbo-Technologie für bis zu 60% effizientere Grafikverarbeitung & 30% reduzierten Stromverbrauch*
Speicher	4 GB RAM, 64 GB interner Speicher
Akku	3750 mAh, 9V/2A mit Schnellladefunktion
Verbindungen	802.11 b/g/n (2,4GHz), 802.11 a/n/ac (5GHz), NFC, Bluetooth 4.2
Maße & Gewicht	157,91 mm (H) x 74,27 mm (B) x 7,48 mm (T), ca. 176 g
Dual-SIM-Kartensteckplatz	SIM Karte 1 (nur SIM), SIM Karte 2 (SIM oder microSD bis zu 256 GB)
Frequenzbänder	4G LTE TD: B38/B40/B41 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 2G GSM: B2/B3/B5/B8
Externe Anschlüsse	USB Type-C mit USB On-The-Go, 3,5 mm Kopfhöreranschluss
Sensoren	Fingerabdrucksensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Digitaler Kompass, Gravitationssensor, Gyroskop
Design	7,48 mm dünnes & stylisches Metallgehäuse Ergonomischer Fingerabdrucksensor auf der Rückseite Rahmenloses 19:9 FHD+ FullView-Display mit Notch-Design
Farben	Schwarz, Blau
Zubehör	Schutzhülle (inklusive), PC Case, Flip Cover

HAUPTVERKAUFSMERKMALE

Rahmenloses FHD+ 19:9 FullView-Display (6,3 Zoll/16 cm), 2340 x 1080 Pixel Auflösung & 16 Millionen Farben
Revolutionäre Grafik-Turbo-Technologie für bis zu 60% effizientere Grafikverarbeitung & 30% weniger Stromverbrauch*
Kirin 970 Prozessor (bis zu 2,36 GHz) mit künstlicher Intelligenz, 4 GB RAM & 64 GB internem Speicher
Dual-Kamera mit 16 MP + 2 MP & 16 MP Frontkamera, Max. Auflösung 4608 x 3456 Pixel
Dual-SIM für flexible Nutzung & Erweiterung des Speichers per microSD Karte um bis zu 256 GB
Android 8.1 mit Emotion UI 8.2, Face-Unlock, ausdauernde 3750 mAh Batterie, Schutzhülle inklusive

LIEFERUMFANG

Honor Play Smartphone
Ladeadapter
Datenkabel (USB Type-C)
Kurzanleitung
Garantiekarte
Steckplatzwerkzeug
Schutzhülle (inklusive)

BOM & EAN INFORMATIONEN

Honor Play Smartphone

Blau, BOM 51092UQU, EAN 6901443254491
Schwarz, BOM 51092UQV, EAN 6901443254484

Honor Play Zubehör

PC Case

Schwarz, BOM 51992527, EAN 6901443237869
Blau, BOM 51992528, EAN 6901443237876

Für Spiele optimierte Bildschirmschutzfolie

Transparent, BOM 51992531, EAN 6901443237906

* Basierend auf 'Honor Lab' Tests, Recht auf Interpretation vorbehalten.