



Acer KG1 Serie

Acer KG281Kbmiipx

Erreiche das nächste Level

Die mit FreeSync ausgestattete Acer KG1 Serie ist ideal für Gamer, die Wert auf hochauflösende Monitore legen. Die atemberaubende Reaktionszeit von einer Millisekunde erlaubt eine nahezu verzögerungsfreie Wiedergabe von Inhalten. Dank Acer Flicker-less gehört das Flackern des Bildschirms der Vergangenheit an.

Der Acer KG281Kbmiipx verfügt über ein UHD Display mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und bietet damit die Möglichkeit, hochauflösende Inhalte perfekt darzustellen. Zwei HDMI- sowie ein Displayport-Anschluss bieten eine große Anschlussvielfalt.



- Sichtbare Diagonale: 71,1 cm (28,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 3.840 x 2.160
- Reaktionszeit: 1 ms
- Helligkeit: 330 cd/m²
- Signaleingang: HDMI, DP, Audio Out



UHD 4K



Blue Light Filter



FLICKER LESS



ComfyView



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	71,1 cm (28,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	619 x 348 mm
max. Auflösung (nativ)	3.840 x 2.160
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand (PPI)	0,161 mm (157,4)
Panel Typ	TN Panel
Reaktionszeit	1 ms
Helligkeit	330 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	170°/160°
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	176°/170°
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	72% NTSC
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	HDMI, DP, Audio Out
Frequenz (H/V)	HDMI:30~160KHz / 40~60Hz, DP:160KHz / 40~60Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60 Hz

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T)	659,0 x 482,0 x 241,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	- mm
Nettogewicht	5,49 kg
Bruttogewicht	7,83 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	42 St. (224,8 x 103,9 x 118,8 cm)
Containergröße (20'/40')	420 / 882

Bestellinformationen

Modell	KG281Kbmiipx
Bestellnummer	UM.PX1EE.005
EAN	4713883483766

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
On	34W
Sleep	0,37W
Off/Standby	0,30W
Energieeffizienz-Klasse	B
Stromverbrauch	58 kWh/Jahr

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~ 15°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, ist diese Broschüre ohne Gewähr und kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die hier dargestellten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung einiger Konfigurationen, mit denen dieses Modell erhältlich ist. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen oder in dieser Broschüre enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2018 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.