



# Acer Touch Serie

## Acer T232HLAbmjz

### *Preisgekrönte Touch-Technologie*

Sehen Sie das Bild nicht nur an. Berühren Sie es. Steuern Sie es. Interagieren Sie über die modernen Monitore der Acer T2-Serie damit. Multi-touch-Funktion und großartige digitale Konnektivität werden mit Stil kombiniert und bieten die ultimative Touch-Erfahrung. Das ergonomische Design ermöglicht außerdem die komfortable Navigation.

Das Acer T232HLAbmjz ist ein 58,4 cm (23 Zoll) Widescreen Display der Acer Touch Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 20,9 Watt.



- Sichtbare Diagonale: 58,4 cm (23,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 4 ms
- Helligkeit: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: VGA, HDMI, MHL, USB Hub





### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	58,4 cm (23,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	509 x 286 mm
max. Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand (PPI)	0,265 mm (95,8)
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4 ms
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	178°/178°
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7 Mio. Farben
Farbraum	72% NTSC
Lautsprecher	2 x 1,5 Watt
Signaleingang	VGA, HDMI, MHL, USB Hub
Frequenz (H/V)	54.2-83.8Khz / 49-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60 Hz

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Externes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
On	17,19W
Sleep	0,72W
Off/Standby	0,40W
Energieeffizienz-Klasse	B
Stromverbrauch	38 kWh/Jahr

### Fuß/Halterung

Neigewinkel	12°~60°
VESA Aufnahme	100x100 mm

### Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Energy Star 6
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

### Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T)	574,0 x 455,0 x 50,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	38 mm
Nettogewicht	5,19 kg
Packmaß	64,20 x 52,70 x 12,40 cm
Bruttogewicht	7,29 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	64 St. (224,0 x 115,0 x 115,0 cm)
Containergröße (20'/40')	640 / 1.280

### Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 80%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C

### Bestellinformationen

Modell	T232HLAbmjz
Produktlinie	Acer Touch Serie
Bestellnummer	UM.VT2EE.A01
EAN	4712196852252
Lieferumfang	EU + UK Stromkabel, VGA Kabel, Audio Kabel, USB Kabel, Quick Start Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, ist diese Broschüre ohne Gewähr und kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die hier dargestellten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung einiger Konfigurationen, mit denen dieses Modell erhältlich ist. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen oder in dieser Broschüre enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2018 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.