



Jahre Garantie*

ANSMANN Headlight HD7F

Hochleistungs-Stirnlampe mit stufenloser Präzisionsfokussierung, und speziell gehärteter Oberfläche; zwei Leuchtfunktionen (100% & 30% Lichtleistung) sowie rotes LED-Rücklicht

Features

- Professionelle Stirnlampe mit speziell gehärtetem Lampenkopf aus Flugzeugaluminium
- Neueste Hochleistungs-LED aus dem Hause CREE
- Hocheffizientes Reflektorsystem für optimale Lichtausbeute
- Stufenlos fokussierbar durch Drehen des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Zwei Leuchtmodis wählbar: High-Power Modus (100% Helligkeit) und ECO-Modus (30% Helligkeit)
- Batteriefach mit integrierter roter LED als Sicherheitsleuchte im Dunkeln
- Besonders angenehmer Tragekomfort durch spezielle Polsterungen
- Schutzgrad: IP54



Artikelnummer: 1600-0106
 Lieferumfang: Stirnleuchte HD7F, 3× Alkaline Micro AAA Batterien
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 20 (315 × 252 × 290 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	CREE LED				
Leistung Leuchtmittel	5 W				
Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtwerte	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	100%	165 m	280 Lumen	6.650 Lux	3 Std.
	30%			1.550 Lux	12 Std.
Farbe	schwarz				
Verpackung	Karton				